


KM 7899 FL

Piano cottura a induzione indipendente
con TempControl per risultati di arrostitura perfetti




- Scelta rapida intuitiva su scala numerica – SmartSelect White
- 5 zone cottura incl. 1 area PowerFlex e 1 zona TempControl
- In 936 mm di larghezza per incasso rialzato o a filo
- Brevissimi tempi di inizio cottura – TwinBooster
- Comunicazione con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity

Codice EAN: 4002516339526 / Numero di materiale: 11512300 /
Vecchio numero di materiale: 26789970I

Tipo di riscaldamento	
RangeTop	A induzione
Struttura	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero grafite
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	5
Numero delle aree di cottura	1
Numero max. stoviglie	5
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	2
Tipo	Zona di cottura PowerFlex
Diametro in mm	Ø 150 – 230
Potenza in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 100-160
Booster in W	1700
Potenza max. in W	1400
TwinBooster in W	2200
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura TempControl
Diametro in mm	Ø 160-230
Booster in W	3000
Potenza max. in W	2300
TwinBooster in W	3650
Terza zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a centro
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 180-280
Booster in W	3000
Potenza max. in W	2600
TwinBooster in W	3650
Quarta zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Diametro in mm	230x390
Booster in W	4800
Potenza max. in W	3400
TwinBooster in W	7300
Comfort d'uso	
Miele@home	•

KM 7899 FL

Piano cottura a induzione indipendente
con TempControl per risultati di arrostitura perfetti




Codice EAN: 4002516339526 / Numero di materiale: 11512300 /
Vecchio numero di materiale: 26789970I

Comandi tramite sensori	SmartSelect White
Funzione automatica Con@ctivity 3.0	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Colore display	Bianco
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Riconoscimento pentola costante	•
Tenere in caldo	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
TempControl	•
Spegnimento automatico	•
Funzione Tenere in caldo Plus	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Protezione per la pulizia	•
Timer	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	936
Misure in mm (altezza)	51
Dimensioni in mm (profondità)	520
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	916
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	916
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	500
Peso in kg	16
Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	940
Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo	524
Assorbimento complessivo in kW	11,00
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,4

KM 7899 FL

Piano cottura a induzione indipendente
con TempControl per risultati di arrostitura perfetti



Codice EAN: 4002516339526 / Numero di materiale: 11512300 /
Vecchio numero di materiale: 267899701

Tensione in V 230


Frequenza in Hz 50-60

Accessori in dotazione


Cavo di alimentazione Sì

KM 7899 FL

Piano cottura a induzione indipendente
con TempControl per risultati di arrostitura perfetti



KM7899FL, KM7899-2FL overlying (installation drawing)



KM7899FL, KM7899-2FL, flush (installation drawing)