

KM 7899 FL

Piano cottura a induzione indipendente  
con TempControl per risultati di arrostitura perfetti



- Scelta rapida intuitiva su scala numerica – SmartSelect White
- 5 zone cottura incl. 1 area PowerFlex e 1 zona TempControl
- In 936 mm di larghezza per incasso rialzato o a filo
- Brevissimi tempi di inizio cottura – TwinBooster
- Comunicazione con la cappa aspirante: funzione automatica Con@ctivity

Codice EAN: 4002516339526 / Numero di materiale: 11512300 /  
Vecchio numero di materiale: 267899701

<b>Tipo di riscaldamento</b>	
RangeTop	A induzione
<b>Struttura</b>	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
<b>Design</b>	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero grafite
Incasso rialzato	•
<b>Dotazione zone di cottura</b>	
Numero zone cottura	5
Numero delle aree di cottura	1
Numero max. stoviglie	5
<b>Zone di cottura PowerFlex</b>	
Numero	2
Tipo	Zona di cottura PowerFlex
Dimensioni in mm	Ø 150 – 230
Potenza max. in W	2100
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza TwinBooster max. in W	3650
<b>Prima zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 100-160
Booster in W	1700
Potenza max. in W	1400
TwinBooster in W	2200
<b>Seconda zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura TempControl
Diametro in mm	Ø 160-230
Booster in W	3000
Potenza max. in W	2300
TwinBooster in W	3650
<b>Terza zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	dietro a centro
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 180-280
Booster in W	3000
Potenza max. in W	2600
TwinBooster in W	3650
<b>Quarta zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Diametro in mm	230x390
Booster in W	4800
Potenza max. in W	3400
TwinBooster in W	7300

KM 7899 FL

Piano cottura a induzione indipendente  
con TempControl per risultati di arrostitura perfetti



Codice EAN: 4002516339526 / Numero di materiale: 11512300 /  
Vecchio numero di materiale: 267899701

<b>Comfort d'uso</b>	
Collegamento in rete con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Comandi tramite sensori	SmartSelect White
TempControl	•
Colore indicazione/visualizzazione	Bianco
Riconoscimento pentola costante	•
Funzione Stop&Go	•
Protezione per la pulizia	•
Funzione Recall	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Cottura iniziale automatica	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Tenere in caldo Plus	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
<b>Comfort di pulizia</b>	
Vetroceramica facile da pulire	•
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
<b>Dati tecnici</b>	
Dimensioni in mm (larghezza)	936
Misure in mm (altezza)	51
Dimensioni in mm (profondità)	520
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	916 mm
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	500 mm
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo	916
Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo	500
Peso in kg	16
Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo	940

KM 7899 FL

Piano cottura a induzione indipendente  
con TempControl per risultati di arrostitura perfetti



Codice EAN: 4002516339526 / Numero di materiale: 11512300 /  
Vecchio numero di materiale: 267899701

Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo 524

Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora) 11,00

Lunghezza cavo di alimentazione in m 1,4

Tensione in V 230

Frequenza in Hz 50-60

**Accessori in dotazione**

Cavo di alimentazione Sì

