

CM 5310 Silence

Macchina per caffè a posizionam. libero

con la funzione OneTouch for Two per un caffè dal gusto impeccabile.



- Preparazione contemporanea con tasto – OneTouch for Two
- Risultati perfetti e aroma intenso – AromaticSystem
- Schiuma cremosa per bevande a base di caffè
- Pulizia comoda per cura e manutenzione – Programmi di pulizia
- Comfort- per grandi quantità – Funzione caffettiera

Codice EAN: 4002516348177 / Numero di materiale: 11555520 / Vecchio numero di materiale: 29531020I

#### Costruzione e design

Macchina da caffè automatica a posizionamento libero con sistema caffè in grani

ContourLine Nero ossidiana

#### Aspetti del piacere

AromaticSystem

Preparazione OneTouch

Preparazione OneTouch for Two

Macinacaffè che rispetta l'aroma

Grado di macinatura regolabile

Possibilità di caricare altre miscele di caffè in polvere

Dosaggio miscela programmabile

Quantità di acqua programmabile

Temperatura dell'acqua programmabile

Quantità di latte programmabile

Quantità di schiuma di latte programmabile

Preinfusione programmabile

#### Comfort d'uso

Display

Multilingua

Numero miscele caffè in grani

Numero contenitori caffè in grani

Capacità contenitore caffè in grani in g

Capacità contenitori caffè in grani totale in g

Capacità serbatoio dell'acqua in l

Capacità vaschetta raccogliocce in l

Contenitori di approvvigionamento facilmente accessibili

Ora di stand-by programmabile

Impostazioni personalizzate

#### Bevande

Quantità erogata selezionabile in ml

Caffè ristretto semplice

Caffè ristretto doppio

Caffè espresso semplice

Caffè espresso doppio

Caffè semplice

Caffè doppio

Caffè lungo semplice

Caffè lungo doppio

Cappuccino semplice

Cappuccino doppio

Latte macchiato semplice

Latte macchiato doppio

Latte molto caldo semplice

Latte caldo doppio

Schiuma di latte semplice

Schiuma di latte doppia

Caffelatte semplice

Caffelatte doppio

Caffettiera

CM 5310 Silence

Macchina per caffè a posizionam. libero

con la funzione OneTouch for Two per un caffè dal gusto impeccabile.



Codice EAN: 4002516348177 / Numero di materiale: 11555520 /  
Vecchio numero di materiale: 29531020I

<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Modalità di risparmio energia (Eco-Mode) attivabile	•
<b>Comfort di pulizia</b>	
Decalcificazione manuale	•
Risciacquo automatico del tubo del latte con acqua dal serbatoio	•
Pratici programmi di pulizia	•
Risciacquo automatico	•
ComfortClean	•
Tubo del latte estraibile	•
Gruppo erogatore estraibile	•
Durezza dell'acqua regolabile	•
<b>Sicurezza</b>	
Blocco accensione	•
<b>Dati tecnici</b>	
Erogatore bevande regolabile in altezza in cm	13,5
Erogatore bevande regolabile in altezza in cm	8,0
Larghezza elettrodomestico in mm	241
Altezza elettrodomestico in mm	360
Profondità elettrodomestico in mm	460
Assorbimento complessivo in kW	1,45
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,2
<b>Accessori in dotazione</b>	
Pastiglie per la decalcificazione	•
Pastiglie detergenti	•
Istruzioni d'uso brevi sul retro dell'apparecchio	•
<b>Lingue di visualizzazione disponibili</b>	
Lingue di visualizzazione disponibili tramite MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,