

CM 5510 Silence

Macchina per caffè a posizionam. libero

con la funzione OneTouch for Two per un caffè dal gusto impeccabile.



- Preparazione contemporanea con tasto – OneTouch for Two
- Risultati perfetti e aroma intenso – AromaticSystem
- Schiuma cremosa per bevande a base di caffè
- Pulizia comoda per cura e manutenzione – Programmi di pulizia
- Comfort- per grandi quantità – Funzione caffettiera

Codice EAN: 4002516352075 / Numero di materiale: 11565790 / Vecchio numero di materiale: 29551008l

Costruzione e design	
Macchina da caffè automatica a posizionamento libero con sistema caffè in grani	•
ContourLine	Alu-argento-metallico
Aspetti del piacere	
AromaticSystem	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
Profili utente programmabili	2
Macinacaffè che rispetta l'aroma	•
Grado di macinatura regolabile	•
Possibilità di caricare altre miscele di caffè in polvere	•
Dosaggio miscela programmabile	•
Quantità di acqua programmabile	•
Temperatura dell'acqua programmabile	•
Quantità di latte programmabile	•
Quantità di schiuma di latte programmabile	•
Preinfusione programmabile	•
Comfort d'uso	
Display	DirectSensor
Multilingua	•
Numero miscele caffè in grani	1
Numero contenitori caffè in grani	1
Capacità contenitore caffè in grani in g	200
Capacità contenitori caffè in grani totale in g	200
Capacità serbatoio dell'acqua in l	1,3
Capacità vaschetta raccogliocce in l	0,8
Contenitori di approvvigionamento facilmente accessibili	•
Ora di stand-by programmabile	•
Impostazioni personalizzate	•
Bevande	
Quantità erogata selezionabile in ml	20-300
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte molto caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffelatte semplice	•
Caffelatte doppio	•

CM 5510 Silence

Macchina per caffè a posizionam. libero

con la funzione OneTouch for Two per un caffè dal gusto impeccabile.



Codice EAN: 4002516352075 / Numero di materiale: 11565790 /
Vecchio numero di materiale: 29551008I

Acqua calda semplice	•
Caffettiera	•
Efficienza e sostenibilità	
Modalità di risparmio energia (Eco-Mode) attivabile	•
Comfort di pulizia	
Decalcificazione manuale	•
Risciacquo automatico del tubo del latte con acqua dal serbatoio	•
Pratici programmi di pulizia	•
Risciacquo automatico	•
ComfortClean	•
Tubo del latte estraibile	•
Gruppo erogatore estraibile	•
Durezza dell'acqua regolabile	•
Sicurezza	
Blocco accensione	•
Dati tecnici	
Erogatore bevande regolabile in altezza in cm	13,5
Erogatore bevande regolabile in altezza in cm	8,0
Larghezza elettrodomestico in mm	241
Altezza elettrodomestico in mm	360
Profondità elettrodomestico in mm	460
Assorbimento complessivo in kW	1,45
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,2
Accessori in dotazione	
Pastiglie per la decalcificazione	•
Pastiglie detergenti	•
Istruzioni d'uso brevi sul retro dell'apparecchio	•
Lingue di visualizzazione disponibili	
Lingue di visualizzazione disponibili tramite MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,