

## CM 6360 MilkPerfection

Macchina per caffè a posizionam. libero

con WiFiConn@ct, pregiato recipiente per il latte e numerose bevande al caffè.



- Schiuma cremosa per bevande a base di caffè
- Risultati perfetti e aroma intenso – AromaticSystem
- Preparazione simultanea premendo un tasto: OneTouch for Two
- Pulizia comoda per cura e manutenzione – Programmi di pulizia
- Comunicazione con l'elettrodomestico semplicissima – WiFiConn@ct

Codice EAN: 4002516359715 / Numero di materiale: 11584180 / Vecchio numero di materiale: 296360111

<b>Costruzione e design</b>	
Macchina da caffè automatica a posizionamento libero con sistema caffè in grani	•
ContourLine	Nero ossidiana CM
<b>Aspetti del piacere</b>	
AromaticSystem	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profili utente programmabili	8
Macinacaffè che rispetta l'aroma	•
Grado di macinatura regolabile	•
Possibilità di caricare altre miscele di caffè in polvere	•
Dosaggio miscela programmabile	•
Quantità di acqua programmabile	•
Temperatura dell'acqua programmabile	•
Quantità di latte programmabile	•
Quantità di schiuma di latte programmabile	•
Preinfusione programmabile	•
TeaTimer	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione in rete Miele@home	•
Display	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Modalità avanzata	•
Ripiano per tazze riscaldato	•
MultiLingua	•
Numero miscele caffè in grani	1
Numero contenitori caffè in grani	1
Capacità contenitore caffè in grani in g	300
Capacità contenitori caffè in grani totale in g	300
Capacità serbatoio dell'acqua in l	1,8
Capacità contenitore per il latte in l	0,7
Capacità recupero capsule in pezzi	10
Capacità vaschetta raccogli gocce in l	0,8
Contenitori di approvvigionamento facilmente accessibili	•
Ora di stand-by programmabile	•
Impostazioni personalizzate	•
<b>Bevande</b>	
Quantità erogata selezionabile in ml	20-300
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•

## CM 6360 MilkPerfection

Macchina per caffè a posizionam. libero

con WiFiConn@ct, pregiato recipiente per il latte e numerose bevande al caffè.



Codice EAN: 4002516359715 / Numero di materiale: 11584180 /  
Vecchio numero di materiale: 296360111

Cappuccino doppio	•
Latte macchiato semplice	•
Latte macchiato doppio	•
Latte molto caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffè espresso macchiato semplice	•
Caffè espresso macchiato doppio	•
Cappuccino Italiano semplice	•
Cappuccino Italiano doppio	•
Flat white semplice	•
Flat white doppio	•
Caffè con latte semplice	•
Caffè con latte doppio	•
Caffelatte semplice	•
Caffelatte doppio	•
Acqua calda semplice	•
Tè nero semplice	•
Tè alle erbe semplice	•
Tè alla frutta semplice	•
Tè verde semplice	•
Tè bianco semplice	•
Tè giapponese semplice	•
Caffettiera	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Modalità di risparmio energia (Eco-Mode) attivabile	•
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,1
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,5
<b>Comfort di pulizia</b>	
Decalcificazione manuale	•
Risciacquo automatico del tubo del latte con acqua dal serbatoio	•
Pratici programmi di pulizia	•
Risciacquo automatico	•
ComfortClean	•
Tubo del latte estraibile	•
Gruppo erogatore estraibile	•
Durezza dell'acqua regolabile	•
<b>Dati tecnici</b>	
Erogatore bevande regolabile in altezza in cm	14,0
Erogatore bevande regolabile in altezza in cm	8,0
Larghezza elettrodomestico in mm	251
Altezza elettrodomestico in mm	359
Profondità elettrodomestico in mm	427
Assorbimento complessivo in kW	1,45
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Pressione pompa in bar	15
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,4

## CM 6360 MilkPerfection

Macchina per caffè a posizionam. libero

con WiFiConn@ct, pregiato recipiente per il latte e numerose bevande al caffè.



Codice EAN: 4002516359715 / Numero di materiale: 11584180 /  
Vecchio numero di materiale: 296360111

### Accessori in dotazione

Tubicino del latte in acciaio inossidabile

•

Contenitore latte in vetro

•

Pastiglie per la decalcificazione

•

Pastiglie detergenti

•

Istruzioni d'uso brevi sul retro dell'apparecchio

•

### Lingue di visualizzazione disponibili

Lingue di visualizzazione disponibili tramite MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,