


## PFD 101 i

### Lavastoviglie integrata

per grandi quantità di stoviglie in cucine di studi, circoli, uffici ecc.



- Resa di lavaggio: 13 coperti normati in soli 28 min.\*
- Consumi energetici inferiori del 13 %\*\*
- Asciugatura perfetta – Asciugatura ottimizzata AutoOpen
- Semplice uso grazie alla struttura del pannello
- Disporre il carico in modo flessibile per lavaggio ottimale

\* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

\*\* Riferito al programma ECO, rispetto al modello precedente.




Codice EAN: 4002516366201 / Numero di materiale: 11605020 /  
Vecchio numero di materiale: 61010101EP1

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie integrata
Linea	ProfiLine
Sistema risciacquo	Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Num. livelli risciacquo	2
Frontale	Senza frontale
Pareti laterali	Zincato
Colore pannello comandi	Cleansteel
Peso minimo del pannello frontale in kg	4,0
Peso massimo del pannello frontale in kg	11,0
Utilizzo	
Adatto per le pensioni	•
Per scuole materne	•
Adatto per università e scuole	•
Adatto per uffici e agenzie	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Dati prestazioni	
Efficacia testata contro i virus	•
Igiene testata	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	75
Durata minima del programma in min.	17
Temperatura max risciacquo finale in °C	75
Prestazioni di lavaggio coperti/carico	13
Durata in cicli di lavaggio	12500
Comandi	
Tipo di comandi	Comando elettronico
Selezione programma	Selettori programmi
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso	•
Programmi [numero]	8
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Spia controllo filtro	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	7,10
Potenza assorbita in kW	7,30
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,70
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	1,90
Potenza assorbita in kW	2,10
Protezione in A	10-16
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda o calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	0,30-10,00

## PFD 101 i

### Lavastoviglie integrata

per grandi quantità di stoviglie in cucine di studi, circoli, uffici ecc.



Codice EAN: 4002516366201 / Numero di materiale: 11605020 /  
Vecchio numero di materiale: 61010101EP1

Pompa di scarico	22
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	6,50
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua in cm	150
Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm	150
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	805
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	570
Misura esterna, altezza lorda in mm	960
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	700
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	540
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	510
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm	450
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm	450
Altezza inserimento dal pavimento in mm	210
Peso netto in kg	42
Peso lordo in kg	49
Carico a terra max. in N	1000
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	33 dB(A) re 20 µPa
Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW	46,0
<b>Programmi</b>	
Universal	•
Breve	•
Igiene	•
Freddo/Prelavaggio	•
Bicchieri	•
Plastica	•
Risparmio energetico/Eco	•
Intensivo	•
<b>Struttura del cestello</b>	
Design flessibile del cestino FlexLine	•
Porta lente FlexCare [Quantità]	2
Supporto tazza FlexCare [Quantità]	1
Cestello posate	•
Cestello superiore regolabile in altezza	•
<b>Dotazione</b>	
Allacciamento elettrico professionale	•
Asciugatura	Asciugatura supplementare, Asciugatura ottimizzata AutoOpen, Asciugatura attiva a condensazione
1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi	•
Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brillinat GlassCare	•

PFD 101 i

Lavastoviglie integrata

per grandi quantità di stoviglie in cucine di studi, circoli, uffici ecc.