


PFD 103 SCi XXL

Lavastoviglie integrata XXL con cassetto posate 3D-MultiFlex per grandi quantità di stoviglie in case e cucine di studi, circoli, uffici.



- Resa di lavaggio: 14 coperti normati in soli 17 min*
- Consumi energetici inferiori del 13 %**
- Luce perfetta per le operazioni di carico – BrilliantLight
- Asciugatura perfetta – Asciugatura ottimizzata AutoOpen
- Design innovativo e massimo comfort: cassetto 3D-MultiFlex

* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

** Riferito al programma ECO, rispetto al modello precedente.




Codice EAN: 4002516366638 / Numero di materiale: 11605050 / Vecchio numero di materiale: 61010304EP1

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie integrata
Lavastoviglie XXL	•
Linea	ProfiLine
Sistema risciacquo	Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Num. livelli risciacquo	2
Frontale	Senza frontale
Pareti laterali	Zincato
Colore pannello comandi	Cleansteel
Peso minimo del pannello frontale in kg	4,0
Peso massimo del pannello frontale in kg	11,0
Utilizzo	
Adatto per le pensioni	•
Per scuole materne	•
Adatto per università e scuole	•
Adatto per uffici e agenzie	•
Per uso domestico	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Dati prestazioni	
Efficacia testata contro i virus	•
Igiene testata	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	75
Durata minima del programma in min.	17
Temperatura max risciacquo finale in °C	75
Prestazioni di lavaggio coperti/carico	14
Durata in cicli di lavaggio	12500
Miele MOVE	
Connessione in rete con Miele MOVE	•
Comandi	
Tipo di comandi	Comando elettronico
Selezione programma	Selettori programmi
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso	•
Programmi [numero]	8
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Spia controllo filtro	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	7,10
Potenza assorbita in kW	7,30
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,70
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	1,90
Potenza assorbita in kW	2,10

PFD 103 SCi XXL

Lavastoviglie integrata XXL con cassetto posate 3D-MultiFlex
per grandi quantità di stoviglie in case e cucine di studi, circoli, uffici.




Codice EAN: 4002516366638 / Numero di materiale: 11605050 /
Vecchio numero di materiale: 61010304EP1

Protezione in A	10-16
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda o calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	1,00-10,00
Pompa di scarico	22
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	6,50
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua in cm	150
Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm	150
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	845
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	570
Misura esterna, altezza lorda in mm	960
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	700
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	580
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	510
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm	450
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm	450
Altezza inserimento dal pavimento in mm	210
Larghezza nicchia necessaria in mm	600
Peso netto in kg	52
Peso lordo in kg	59
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	1000
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	33 dB(A) re 20 µPa
Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW	45,0
Programmi	
Universal	•
Breve	•
Igiene	•
Freddo/Prelavaggio	•
Bicchieri	•
Plastica	•
Risparmio energetico/Eco	•
Intensivo	•
Struttura del cestello	
Dotazione cesti MaxiComfort P	•
Design flessibile del cestino FlexLine	•
Porta lente FlexCare [Quantità]	4
Supporto tazza FlexCare [Quantità]	2
Cestello superiore regolabile in altezza	•
Cassetto MultiFlex 3D brevettato	•
Dotazione	
Allacciamento elettrico professionale	•

PFD 103 SCi XXL

Lavastoviglie integrata XXL con cassetto posate 3D-MultiFlex
per grandi quantità di stoviglie in case e cucine di studi, circoli, uffici.



Codice EAN: 4002516366638 / Numero di materiale: 11605050 /

Vecchio numero di materiale: 61010304EP1

Asciugatura

Asciugatura supplementare,
Asciugatura attiva
a condensazione,
Asciugatura ottimizzata
AutoOpen

1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi
liquidi

•

Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità

•

BrilliantLight

•

AutoClose

•

EcoFeedback

•

Brillinat GlassCare

•

Sicurezza bimbi

•

Temperatura di risciacquo modificabile

•

Interfaccia ottica

•

SmartStart

•

FlexiTimer con EcoStart

•

Modulo WLAN

•

Efficienza e sostenibilità

Quantità di carico del programma Eco in coperti normati

14

Classe di efficienza energetica (A-G)

E

Consumi energetici per 100 cicli di lavaggio in kWh nel
programma ECO

95

Consumi idrici del programma Eco per ciclo di lavaggio in l

12,0

Classe di emissione di rumore aereo (A-D)

C

Emissione rumore aereo in dB(A)re1pW

45

Durata del programma Eco in min.

250

Possibilità di allacciamento

Modulo di dosaggio esterno per detersivo liquido

•

Norme, marcature, certificazioni

CE

•

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

•

VDE

•

EMC dispositivo anti-interferenze radio-TV

•

DIN EN 17735

•

EN 1717

•