

PFD 104 SCVi XXL

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL con cassetto 3D MultiFlex per grandi quantità di stoviglie in case e cucine di studi, circoli, uffici.



- Resa di lavaggio: 14 coperti normati in soli 17 min*
- Disporre il carico in modo flessibile per lavaggio ottimale
- Apertura aut. dello sportello con due battenti: Knock2open
- Asciugatura perfetta – Asciugatura ottimizzata AutoOpen
- Design innovativo e massimo comfort: cassetto 3D-MultiFlex

* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.



Codice EAN: 4002516366645 / Numero di materiale: 11605060 / Vecchio numero di materiale: 61010405EP1

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie a scomparsa totale
Lavastoviglie XXL	•
Linea	ProfiLine
Sistema risciacquo	Lavatrice a carica frontale e sistema ad acqua pulita
Num. livelli risciacquo	2
Frontale	Senza frontale
Pareti laterali	Zincato
Colore pannello comandi	Nero ossidiana
Peso minimo del pannello frontale in kg	5,0
Peso massimo del pannello frontale in kg	12,0
Utilizzo	
Adatto per le pensioni	•
Per scuole materne	•
Adatto per università e scuole	•
Adatto per uffici e agenzie	•
Per uso domestico	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Dati prestazioni	
Efficacia testata contro i virus	•
Igiene testata	•
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	75
Durata minima del programma in min.	17
Temperatura max risciacquo finale in °C	75
Prestazioni di lavaggio coperti/carico	14
Durata in cicli di lavaggio	12500
Miele MOVE	
Connessione in rete con Miele MOVE	•
Comandi	
Tipo di comandi	Comando elettronico
Selezione programma	Tasti del selettore programmi
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso	•
Programmi di lavaggio [numero]	8
Temperatura di risciacquo modificabile	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Spia controllo filtro	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	7,10
Potenza assorbita in kW	7,30
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,70

PFD 104 SCVi XXL

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL con cassetto 3D MultiFlex per grandi quantità di stoviglie in case e cucine di studi, circoli, uffici.



Codice EAN: 4002516366645 / Numero di materiale: 11605060 /
Vecchio numero di materiale: 61010405EP1

Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	1,90
Potenza assorbita in kW	2,10
Protezione in A	10-16
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda o calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	1,00-10,00
Pompa di scarico	22
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	6,50
Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua in cm	150
Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm	150
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	845
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	550
Misura esterna, altezza lorda in mm	970
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	690
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	580
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	510
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm	450
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm	450
Altezza inserimento dal pavimento in mm	210
Larghezza nicchia necessaria in mm	600
Peso netto in kg	48
Peso lordo in kg	57
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	1000
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	33 dB(A) re 20 µPa
Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW	45,0
Programmi	
Universale	•
Breve	•
Igiene	•
Freddo/Prelavaggio	•
Bicchieri	•
Plastiche	•
Risparmio energetico/Eco	•
Intenso	•
Struttura del cestello	
Dotazione cesti MaxiComfort P	•
Design flessibile del cestino FlexLine	•
Porta lenta FlexCare [Quantità]	4

PFD 104 SCVi XXL

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL con cassetto 3D MultiFlex per grandi quantità di stoviglie in case e cucine di studi, circoli, uffici.



Codice EAN: 4002516366645 / Numero di materiale: 11605060 /

Vecchio numero di materiale: 61010405EP1

Supporto tazza FlexCare [Quantità]	2
Cestello superiore regolabile in altezza	•
Combinabile con il cesto per bottiglie APFD 210	•
Cassetto MultiFlex 3D brevettato	•

Dotazione

Allacciamento elettrico professionale	•
Asciugatura	Asciugatura a condensazione attiva, Asciugatura ottimizzata AutoOpen, Asciugatura extra
AutoClose	•
1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi	•
BrilliantLight	•
Knock2open	•
EcoFeedback	•
Brillinat GlassCare	•
Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità	•
Interfaccia ottica	•
SmartStart	•
FlexiTimer con EcoStart	•

Efficienza

Quantità di carico del programma Eco in coperti normati	14
Classe di efficienza energetica (A-G)	E
Consumi energetici per 100 cicli di lavaggio in kWh nel programma ECO	95
Consumi idrici del programma Eco per ciclo di lavaggio in l	12,0
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	C
Emissione rumore aereo in dB(A)re1pW	45
Durata del programma Eco in min.	250

Possibilità di allacciamento

Modulo di dosaggio esterno per detersivo liquido	•
WLAN	•

Norme, marcature, certificazioni

CE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•
VDE	•
EMC dispositivo anti-interferenze radio-TV	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•