


PRI 318 [EL LAM RF]  
Mangano, elettrico  
con avvolgimento a lamelle e modulo ritorno biancheria.



- Resa 87.0 kg/h\*, diametro rullo 300 mm, larghezza rullo 1750 mm
- Eccellenti risultati di finitura grazie alla conca in HPC
- Comando più avanzato – Display touch
- Scelta rapida impostazioni principali – Programma preferito
- Max.resa di stiro- conca sospen. pneum.

\* Con umidità residua del 25 % – Dati sul rendimento secondo DIN 11 902: <br> la potenza stirante raggiungibile dipende da condizioni quali ad esempio il tipo di biancheria e l'esperienza degli operatori.


Codice EAN: 4002516367895 / Numero di materiale: 11607840 /  
Vecchio numero di materiale: 53318105EU

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Introduzione della biancheria sul lato frontale, ripresa sul retro
Possibilità di posizionamento a parete	•
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Grigio
Diametro rullo in mm	300
Ampiezza di lavoro in mm	1750
Materiale conca	Alluminio
Avvolgimento inferiore rullo	Avvolgimento a molle lamellari
Telo	Panno in feltro Aramid
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderia e stileria	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per l'utilizzo offshore	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Potenza max. con 25% di umidità residua in kg/h	87,0
Ore di funzionamento testate	20000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	Display touch
Display touch (opzionale)	Touch-Display PRI
Impostazione programma	Impostazione parametri programma definiti
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	1,2
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	4,6
Temperatura regolabile	Lineare
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50-60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	17,00
Potenza assorbita in kW	18,30
Protezione in A	35
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1110
Misura esterna, larghezza netta in mm	2469
Misura esterna, profondità netta in mm	1377
Misura esterna, altezza lorda in mm	1388
Misura esterna, larghezza lorda in mm	2576
Misura esterna, profondità lorda in mm	1096
Peso netto in kg	375
Peso lordo in kg	452
Carico a terra max. in N	3679
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	56 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	10,80
<b>Dotazione</b>	
Tavolo brevettato EasyFold	•

PRI 318 [EL LAM RF]

Mangano, elettrico

con avvolgimento a lamelle e modulo ritorno biancheria.



Codice EAN: 4002516367895 / Numero di materiale: 11607840 /

Vecchio numero di materiale: 53318105EU

Prolungamento tavolo di ripresa (opzione)	•
Conca in HPC	•
Listello salvadita	•
Barra a pedale FlexControl	•
Tavolo di introduzione	•
Dispositivi staccabiancheria	•
Cassettone biancheria	•
Restituzione biancheria	•
Programma preferito	•
Riconoscimento inserimento errato	•
Sospensione pneumatica	•
Funzione pausa	•
Pressione di appoggio elevata	•
Indicatore pulizia e inceratura conca	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Kit di pulizia APRI 319 per la conca compreso nella fornitura	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•