

APWM 900

Vano filtro impurità in acciaio inox
per il filtraggio di lanugine e particelle grossolane dalla liscivia.



- Per l'impiego con capi molto sporchi
- Volume ca. 70 l, altezza posiz. regolabile da 0 a 250 mm
- Per l'allacciamento a lavatrici su uno zoccolo
- Filtro impurità in acciaio inossidabile facilmente estraibile
- ø raccordo 7,5 cm

Codice EAN: 4002516376668 / Numero di materiale: 11637370 /
Vecchio numero di materiale: 59510045D

Classe appart. prodotto	
Lavatrici	•
Classe appart. appar./access.	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 900

Vano filtro impurità in acciaio inox
per il filtraggio di lanugine e particelle grossolane dalla liscivia.



Codice EAN: 4002516376668 / Numero di materiale: 11637370 /
Vecchio numero di materiale: 59510045D

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categoria prodotto	
Filtro lanugine	•
Caratteristiche del prodotto	
Allacciamento elettrico	OHNE
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	543
Misura esterna, larghezza netta in mm	310
Misura esterna, profondità netta in mm	648
Misura esterna, altezza lorda in mm	585
Misura esterna, larghezza lorda in mm	330
Misura esterna, profondità lorda in mm	700
Peso netto [kg]	14,50
Peso lordo in kg	15,50