

## PWM 912 [EL DV DD SOM]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con valvola di scarico e cassetto detersivi, M Touch Pro Plus programmabile, applicazioni Marine.



- Volume cestello 110 l 110 l, massima capacità di carico 12.0 kg 12.0 kg
- Lavaggio ottimale & consumi ideali – tecnologia innovativa Miele
- Uso ottimale con display a colori fulltouch – M Touch Pro Plus
- Uso semplice e sicuro con chiusura automatica dello sportello
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516391579 / Numero di materiale: 11682910 /  
Vecchio numero di materiale: 51912008SOM

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	12,0
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	12,0
Volume cestello in l	110
Apertura sportello [Ø] in mm	415
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Vasca di lavaggio innovativa	•
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cesto a nido d'ape brevettato 2.0 in acciaio inossidabile	•
Utilizzo	
Per l'utilizzo offshore	•
Per la navigazione	•
Dati prestazioni	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	6,20
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,14
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	5,90
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	74,4
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in l	142,2
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,68
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	2,50
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	49
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	70,8
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in l	139,9
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,72
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	1,00
Durata programma in min.	42
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	69,6

## PWM 912 [EL DV DD SOM]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con valvola di scarico e cassetto detersivi, M Touch Pro Plus programmabile, applicazioni Marine.



Codice EAN: 4002516391579 / Numero di materiale: 11682910 / Vecchio numero di materiale: 51912008SOM

Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,20
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	34
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	68,4
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,36
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	31
Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	54
Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	47
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	46
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	42
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	25
Numero di giri in g/min.	1205
Fattore g	504
Ore di funzionamento testate	30000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	M Touch Pro Plus
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Possibilità di immettere il peso prima di avviare il programma	•
<b>Programmi base e specifici</b>	
Programma base	•
<b>Dosaggio</b>	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3 AC 400V 50 HZ
Potenza di riscaldamento in kW	9,00
Potenza assorbita in kW	9,60
Protezione in A	16
<b>Variante tensione possibile 1</b>	
Allacciamento elettrico	3 AC 400V 60 HZ
Potenza di riscaldamento in kW	9,00
Potenza assorbita in kW	9,60
Protezione in A	16
<b>Allacciamento/scarico idrico</b>	
Acqua fredda [numero]	3 x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"

## PWM 912 [EL DV DD SOM]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con valvola di scarico e cassetto detersivi, M Touch Pro Plus programmabile, applicazioni Marine.

Codice EAN: 4002516391579 / Numero di materiale: 11682910 /

Vecchio numero di materiale: 51912008SOM

Acqua dura (opzione) [numero]	2x 1/2" con raccordo da 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1350
Misura esterna, larghezza netta in mm	799
Misura esterna, profondità netta in mm	924
Misura esterna, altezza lorda in mm	1475
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	1130
Peso lordo in kg	281,0
Peso netto in kg	300
Carico sul pavimento massimo in N	4424
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	65 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	6,48
<b>Dotazione</b>	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Ammortizzatori professionali	•
Centine efficienti	•
Pre-stiratura/Stiro rapido	•
Boost Centrifuga	•
Sistema molla-nella-molla	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Zoccolo con sistema di pesatura (opzionale)	•
Aggiungere biancheria	•
Selezione programma tramite cornici colorate	•
Efficiente centrifuga a velocità elevata	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	91
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
Recupero acqua (opzionale)	•
LAN	•
WLAN	•
Box Connector	•
<b>Capacità</b>	
Maschere protettive [numero]	10
Caschi di pronto intervento [numero]	3

## PWM 912 [EL DV DD SOM]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con valvola di scarico e cassetto detersivi, M Touch Pro Plus programmabile, applicazioni Marine.



Codice EAN: 4002516391579 / Numero di materiale: 11682910 /  
Vecchio numero di materiale: 51912008SOM

Tute [numero]	2
Giubbotti [numero]	3
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	1
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	2
Strofinacci, 22 g [numero]	289
Mop, cotone, 40 cm [numero]	64
Mop, cotone, 50 cm [numero]	56
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	100
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	72
Mop, ufficio, 100 g [numero]	120
Mop, scale, 150 g [numero]	80
Coperte estive per cavalli [numero]	2
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
UKCA	•
WEEE	•
EAC	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•