

PW 6321 [EL]

Lavatrice, riscaldamento elettrico  
con comando programmabile per la massima flessibilità.



- Volume cesto 320 l, capacità di carico 32.0 kg
- Ampia gamma di programmi – Programmi di lavaggio specifici
- Cura delicata della biancheria con il cestello a nido d'ape Miele
- Particolarmente efficiente – consumo idrico ed energetico ridotto
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 47 % %, fattore g447 l

\* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516398301 / Numero di materiale: 11703490 /  
Vecchio numero di materiale: 51632106ZER

| Modello e versione  |                      |
|---|----------------------|
| Costruzione   | Carica frontale      |
| Linea   | Professional         |
| Frontale  | Acciaio inossidabile |
| Rapporto di carico  | 1:10                 |
| Carico in kg  | 32,0                 |
| Volume cestello in l  | 320                  |
| Apertura sportello [Ø] in mm  | 430                  |
| Angolo apertura sportello in gradi  | 180                  |
| Incernieratura sportello  | destra               |
| Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza                            | •                    |
| Cestello a nido d'ape   | •                    |
| Applicazione  |                      |
| Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione                            | •                    |
| Adatto per il Facility Management   | •                    |
| Adatto per la pulizia dei tessuti   | •                    |
| Adatto per lavanderia e stileria  | •                    |
| Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso                                 | •                    |
| Adatto per scuderie e stalle  | •                    |
| Adatto per università, scuole e scuole materne                                    | •                    |
| Adatto per l'ospedale   | •                    |
| Adatto per le associazioni sportive   | •                    |
| Adatto per centri estetici, palestre e fitness                                    | •                    |
| Potenza   |                      |
| Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg               | 9,00                 |
| Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg         | 0,25                 |
| Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg                | 8,80                 |
| Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg          | 0,10                 |
| Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l                            | 288,0                |
| Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh                      | 8,00                 |
| Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda             | 61                   |
| Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l                             | 281,6                |
| Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh                       | 3,20                 |
| Durata programma in min.  | 49                   |
| Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l          | 281,6                |
| Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh    | 6,20                 |
| Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO | 47                   |
| Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l           | 284,8                |
| Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh     | 1,60                 |

PW 6321 [EL]

Lavatrice, riscaldamento elettrico  
con comando programmabile per la massima flessibilità.



Codice EAN: 4002516398301 / Numero di materiale: 11703490 /  
Vecchio numero di materiale: 51632106ZER

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO       | 37                        |
| Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min. | 3,25                      |
| Umidità residua nel risciacquo a freddo in %  | 50                        |
| Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %  | 47                        |
| Numero di giri in g/min.  | 1000                      |
| Fattore g   | 447                       |
| Ore di funzionamento testate  | 30000                     |
| <b>Comandi</b>  |                           |
| Tipo di comandi   | Profitronic M             |
| Impostazione programma  | Liberamente programmabile |
| Preselez. max. tempo di avvio in h  | Selezionabile             |
| Indicazione durata residua  | •                         |
| Indicazione svolgimento programma   | •                         |
| Lingue del display impostabili  | •                         |
| <b>Programmi gruppi target</b>  |                           |
| Programma base  | •                         |
| Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione                                       | •                         |
| Programmi per case di riposo e case di cura   | •                         |
| Programmi per il Facility Management  | •                         |
| Programmi per pulizie tessuti   | •                         |
| Programmi per aziende artigianali   | •                         |
| Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso  | •                         |
| Programmi per scuderie/stalle   | •                         |
| Programmi per ospedali  | •                         |
| Programmi per le associazioni sportive  | •                         |
| Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness  | •                         |
| <b>Dosaggio</b>   |                           |
| Cassetto detersivi  | 3 scomparti               |
| Possibilità di dosaggio di prodotti liquidi (opzionale)   | •                         |
| Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]                                 | 12                        |
| Sensore vuoto   | •                         |
| <b>Allacciamento elettrico</b>  |                           |
| Tipo di riscaldamento   | Elettrico                 |
| Allacciamento elettrico   | 3N AC 380-415V 50-60HZ    |
| Potenza di riscaldamento in kW  | 30,00                     |
| Potenza assorbita in kW   | 31,00                     |
| Protezione in A   | 63                        |
| <b>Allacciamento idrico/scarico</b>   |                           |
| Acqua fredda [numero]   | 2x 1/2" con raccordo 3/4" |
| Acqua calda [numero]  | 1x 1/2" con raccordo 3/4" |
| Valvola di scarico  | DN 70                     |
| <b>Dimensioni e peso</b>  |                           |
| Misura esterna, altezza netta in mm   | 1643                      |
| Misura esterna, larghezza netta in mm   | 1089                      |
| Misura esterna, profondità netta in mm  | 1280                      |
| Misura esterna, altezza lorda in mm   | 1710                      |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm   | 1336                      |
| Misura esterna, profondità lorda in mm  | 1530                      |

PW 6321 [EL]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con comando programmabile per la massima flessibilità.



Codice EAN: 4002516398301 / Numero di materiale: 11703490 /  
Vecchio numero di materiale: 51632106ZER

|   |                    |
|---|--------------------|
| Peso lordo in kg                                    | 648,0              |
| Peso netto in kg                                    | 699                |
| Carico a terra max. in N                            | 9206               |
| <b>Valori emissioni</b>                             |                    |
| Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro   | 73 dB(A) re 20 µPa |
| Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h               | 6,10               |
| <b>Dotazione</b>                                    |                    |
| Drenaggio preliminare brevettato                    | •                  |
| Trattamento brevettato panni                        | •                  |
| Controllo bil. carico                               | •                  |
| Controllo della temperatura                         | •                  |
| Resistenza di riscaldamento speciale                | •                  |
| Automatismo quantità Plus                           | •                  |
| Contatore di portata volumetrica (opzionale)        | •                  |
| Alloggiamento modulo di comunicazione               | •                  |
| Interruttore arresto di emergenza                   | •                  |
| Accessori indipendenti dall'apparecchio             | •                  |
| <b>Etichetta energetica</b>                         |                    |
| Percentuale di riciclaggio in %                     | 96                 |
| <b>Possibilità di collegamento</b>                  |                    |
| Sistema di cassa (opzionale)                        | •                  |
| Interfaccia ottica per l'accesso al servizio        | •                  |
| Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)               | •                  |
| Disinserimento carico massimo di punta (optional)   | •                  |
| Registrazione dati di funzionamento                 | •                  |
| Recupero acqua (opzionale)                          | •                  |
| <b>Capacità</b>                                     |                    |
| Maschere protettive [numero]                        | 26                 |
| Tute [numero]                                       | 6                  |
| Giubbotti [numero]                                  | 9                  |
| Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]  | 5                  |
| Piumoni sintetici [numero]                          | 4                  |
| Cuscini sintetici [numero]                          | 8                  |
| Piumoni [numero]                                    | 4                  |
| Cuscini [numero]                                    | 8                  |
| Strofinacci, 22 g [numero]                          | 727                |
| Mop, cotone, 40 cm [numero]                         | 168                |
| Mop, cotone, 50 cm [numero]                         | 145                |
| Mop, microfibra, 40 cm [numero]                     | 267                |
| Mop, microfibra, 50 cm [numero]                     | 188                |
| Coperte estive per cavalli [numero]                 | 5                  |
| <b>Marchio di controllo e contrassegno</b>          |                    |
| CE  | •                  |
| VDE-EMC   | •                  |
| VDE   | •                  |
| Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4              | •                  |
| WEEE  | •                  |
| RCM   | •                  |
| EAC   | •                  |
| Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE | •                  |