

## Scout RX3 Runner Aspirapolvere robot

mantiene pulita la tua casa ovunque tu sia, con un semplice click.



- Pulizia eccezionale grazie a Quattro Cleaning Power
- Pulizia sistematica grazie a 3D Smart Navigation
- Uso confortevole con la app Miele Scout
- Pulizia a fondo degli angoli grazie a Corner Brush
- Durata della batteria molto lunga\*: 170 min. non stop
- Protegge i mobili grazie alla tecnologia a protezione dei mobili

\* misurato nella modalità di lavaggio Silent in ambiente standard secondo IEC 62929:2014

Codice EAN: 4002516403906 / Numero di materiale: 11713560 /  
Vecchio numero di materiale: 41PQL031EU

<b>Struttura</b>	
Aspirapolvere robot	•
Prodotto	Scout RX3
Tipologica prodotto	SPQL0
<b>Struttura e design</b>	
ContourLine	Bronzo/Pearlfinish
<b>Pulizia</b>	
Sistema di pulizia	Quattro Cleaning Power
<b>Navigazione</b>	
Navigazione	Navigazione 3D Smart
Pulizia avanzata degli angoli (Advanced Corner Cleaning)	•
Non-Stop Power	•
Tecnologia a protezione dei mobili (Furniture Protection Technology)	•
Rendimento in m <sup>2</sup>	140
Durata funzionamento in min.	170
Durata di ricarica in min.	240
Altezza tappeti superabile in mm	17
<b>Comfort d'uso</b>	
Programmi di pulizia	4
Auto-Mode	•
Spot-Mode	•
Turbo-Mode	•
Modalità Silence	•
Pulizia manuale	•
Timer	personalizzato ogni giorno
Interfaccia touch per l'utente	•
<b>App</b>	
MobileControl	•
Home Mapping	•
<b>Mobilità</b>	
Struttura piatta in mm	85
<b>Sistema di filtri</b>	
Filtro di sfianto	Filtro AirClean Plus
Volume box polvere in l	0,4
<b>Dati tecnici</b>	
Tipo di batterie	Ioni di litio
Capacità nominale delle batterie in mAh	5200
Volume in dB	71,0
Larghezza in mm	354
Altezza in mm	85
Peso in kg	3,2
<b>Accessori in dotazione</b>	
Filtri	Filtro AirClean Plus
Telecomando	•
Caricabatteria	•
Adattatore	•
Spazzola per la pulizia	integrato
Delimitazione della superficie	Nastro magnetico
Filtri	1 Filter