

PDR 518 COP [EL]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico con comandi a tempo M Select COP, per applicazioni self-service.



- Volume cesto 325.00 l, capacità di carico 13.0 kg – 18.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica grazie ad Air Recycling
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516408673 / Numero di materiale: 11717850 / Vecchio numero di materiale: 52518014EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:25	13,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	18,0
Rapporto di carico	325,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	18,20
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,53
Durata programma in min.	70
Durata in cicli di asciugatura	40000
Comandi	
Tipo di comandi	Benchmark M Select
Impostazione programma	Impostaz. parametri definiti
Gestione programma	Comando a tempo
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Pannello con simboli chiari	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	18,00
Potenza assorbita in kW	18,60
Protezione in A	35
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	27,00
Potenza assorbita in kW	28,20
Protezione in A	50
Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	1400
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	1035
Misura esterna, altezza lorda in mm	1526
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	1125
Peso netto in kg	173,5
Peso lordo in kg	187

PDR 518 COP [EL]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico con comandi a tempo M Select COP, per applicazioni self-service.



Codice EAN: 4002516408673 / Numero di materiale: 11717850 /

Vecchio numero di materiale: 52518014EU

Carico massimo sul pavimento in N/m² 1967

Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	50 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	4,50
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
Alette Softlift	•
AirRecycling	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•