

## PDR 522 ROP [G]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento a gas con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



- Volume cesto 400.00 l, capacità di carico 16.0 kg – 22.0 kg 22.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica grazie ad Air Recycling
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516408789 / Numero di materiale: 11717960 / Vecchio numero di materiale: 52522006EU

Struttura e versione	
Costruzione	Lavatrice a carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Grigio ferro
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:25	16,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	22,0
Rapporto di carico	400,00
Sistema di asciugatura	Aria di sfianto
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	a sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	21,1
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,55
Durata programma in min.	25
Durata in cicli di asciugatura	40000
Comandi	
Tipo di comandi	Benchmark M Select
Impostazione programma	Impostazione di parametri definiti
Gestione programma	Sulla base dell'umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Pannello con simboli chiari	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Gas
Allacciamento elettrico	1N AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento del gas in kW	21,50
Potenza assorbita in kW	1,00

## PDR 522 ROP [G]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento a gas con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



Codice EAN: 4002516408789 / Numero di materiale: 11717960 / Vecchio numero di materiale: 52522006EU

Protezione in A 10

<b>Misure e peso dell'asciugatrice</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1400
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	1162
Misura esterna, altezza lorda in mm	1526
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	1254
Peso netto in kg	203,9
Peso lordo in kg	218
Carico sul pavimento massimo in N	2324
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	62 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	2,60
<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
AirRecycling	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
WLAN	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
<b>Capacità</b>	
Strofinacci, 22 g [numero]	364
Coperte estive per cavalli [numero]	3
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•