

PDR 914 HP [EL APDR 901]

Essiccatoio pompa di calore Professional, incl. eff. pompa calore APDR 901 con consumo energetico minimo, senza necessità di un sistema di evacuazione.



- Volume cesto 250.00 l , capacità di carico 10.0 kg – 14.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Puliz. aut. scambiatore di calore con il processo StreamClean
- 60 % di consumi energetici in meno rispetto all'essiccatoio a evacuazione*
- Connessione in rete con LAN e WLAN
- Immagine: essiccatoio con mod. pompa calore da ordinare a parte

* Gli essiccatoi a pompa di calore hanno consumi energetici inferiori fino al 60 % rispetto agli essiccatoi a evacuazione con riscaldamento elettrico.

Codice EAN: 4002516408826 / Numero di materiale: 11718010 / Vecchio numero di materiale: 52914007EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Grigio
Carico massimo con un rapporto di 1:25	10,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	14,0
Rapporto di carico	250,00
Sistema di asciugatura	Pompa di calore
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	11,20
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,21
Durata programma in min.	33
Durata in cicli di asciugatura	40000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Pompa di calore con CleanStream
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00

PDR 914 HP [EL APDR 901]

Essiccatoio pompa di calore Professional, incl. eff. pompa calore APDR 901 con consumo energetico minimo, senza necessità di un sistema di evacuazione.



Codice EAN: 4002516408826 / Numero di materiale: 11718010 / Vecchio numero di materiale: 52914007EU

Potenza di riscaldamento pompa di calore in kW	10,00
Potenza assorbita in kW	5,10
Protezione in A	16
Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	1400
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	852
Misura esterna, altezza lorda in mm	1526
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	938
Peso netto in kg	156,4
Peso lordo in kg	168
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	1740
Misure/peso modulo a pompa di calore	
Misura esterna, altezza netta in mm	1370
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	426
Misure esterne, altezza lorda in mm	1530
Peso netto in kg	159,5
Misure esterne, larghezza lorda in mm	1000
Misure esterne, profondità lorda in mm	800
Peso lordo in kg	201,0
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	1652
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	51 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	3,90
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Liquido refrigerante	R450a
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in kg CO ₂ e	605
Potenziale effetto serra apparecchio in kg CO ₂ e	1936
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	8
Tute [numero]	1
Giubbotti [numero]	2

PDR 914 HP [EL APDR 901]

Essiccatoio pompa di calore Professional, incl. eff. pompa calore APDR 901
con consumo energetico minimo, senza necessità di un sistema di evacuazione.



Codice EAN: 4002516408826 / Numero di materiale: 11718010 /
Vecchio numero di materiale: 52914007EU

Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	2
Strofinacci, 22 g [numero]	255
Mop, cotone, 40 cm [numero]	53
Mop, cotone, 50 cm [numero]	45
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	83
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	59
Coperte estive per cavalli [numero]	2
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•