

## PDR 918 HP [EL APDR 901]

Essiccatoio pompa di calore Professional, incl. eff. pompa calore APDR 901 con consumo energetico minimo, senza necessità di un sistema di evacuazione.



- Volume cesto 325.00 l , capacità di carico 13.0 kg – 18.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Puliz. aut. scambiatore di calore con il processo StreamClean
- 60 % di consumi energetici in meno rispetto all'essiccatoio a evacuazione\*
- Connessione in rete con LAN e WLAN
- Immagine: essiccatoio con mod. pompa calore da ordinare a parte

\* Gli essiccatoi a pompa di calore hanno consumi energetici inferiori fino al 60 % rispetto agli essiccatoi a evacuazione con riscaldamento elettrico.

Codice EAN: 4002516408833 / Numero di materiale: 11718020 / Vecchio numero di materiale: 52918005EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Grigio
Carico massimo con un rapporto di 1:25	13,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	18,0
Rapporto di carico	325,00
Sistema di asciugatura	Pompa di calore
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	10,90
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,21
Durata programma in min.	39
Durata in cicli di asciugatura	40000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Pompa di calore con CleanStream
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00

## PDR 918 HP [EL APDR 901]

Essiccatoio pompa di calore Professional, incl. eff. pompa calore APDR 901 con consumo energetico minimo, senza necessità di un sistema di evacuazione.



Codice EAN: 4002516408833 / Numero di materiale: 11718020 / Vecchio numero di materiale: 52918005EU

Potenza di riscaldamento pompa di calore in kW	10,00
Potenza assorbita in kW	5,10
Protezione in A	16
<b>Misure e peso dell'asciugatrice</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1400
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	1035
Misura esterna, altezza lorda in mm	1526
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	1125
Peso netto in kg	169,5
Peso lordo in kg	183
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	1928
<b>Misure/peso modulo a pompa di calore</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1370
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	426
Misure esterne, altezza lorda in mm	1530
Peso netto in kg	159,5
Misure esterne, larghezza lorda in mm	1000
Misure esterne, profondità lorda in mm	800
Peso lordo in kg	201,0
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	1652
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	53 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	4,50
<b>Dotazione</b>	
StreamClean (pulizia scambiatore di calore)	•
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Liquido refrigerante	R450a
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in kg CO <sub>2</sub> e	605
Potenziale effetto serra apparecchio in kg CO <sub>2</sub> e	1936
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
<b>Capacità</b>	
Maschere protettive [numero]	12
Tute [numero]	2

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Essiccatoio pompa di calore Professional, incl. eff. pompa calore APDR 901  
con consumo energetico minimo, senza necessità di un sistema di evacuazione.



Codice EAN: 4002516408833 / Numero di materiale: 11718020 /  
Vecchio numero di materiale: 52918005EU

Giubbotti [numero]	3
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	3
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	3
Strofinacci, 22 g [numero]	295
Mop, cotone, 40 cm [numero]	68
Mop, cotone, 50 cm [numero]	59
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	108
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	76
Coperte estive per cavalli [numero]	3
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•