

## PDR 518 ROP [HW]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento ad acqua calda con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



- Volume cesto 325.00 l 325.00 l , capacità di carico 23 (10.0) lb (kg) kg – 13.0 kg 13.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica grazie ad Air Recycling
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516408857 / Numero di materiale: 11718040 / Vecchio numero di materiale: 52518013EU

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:32	23 (10,0) lb (kg)
Carico massimo con un rapporto di 1:25	13,0
Rapporto di carico	325,00
Sistema di asciugatura	Acqua calda
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,56
Durata programma in min.	52
Durata in cicli di asciugatura	40000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	Benchmark M Select
Impostazione programma	Impostaz. parametri definiti
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Pannello con simboli chiari	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Acqua calda
Allacciamento elettrico	1N AC 230V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento acqua calda in kW	9,80
Potenza assorbita in kW	0,60
Protezione in A	10
Temperatura max. acqua in afflusso in °C	90
<b>Variante tensione possibile 1</b>	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 60HZ

## PDR 518 ROP [HW]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento ad acqua calda con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



Codice EAN: 4002516408857 / Numero di materiale: 11718040 /  
Vecchio numero di materiale: 52518013EU

Potenza elettrica di riscaldamento in kW	27,00
Potenza assorbita in kW	28,20
Protezione in A	50
<b>Misure e peso dell'asciugatrice</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1400
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	1035
Misura esterna, altezza lorda in mm	1526
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	1125
Peso netto in kg	207,5
Peso lordo in kg	221
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	2300
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	50 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	4,50
<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
AirRecycling	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•