

PDR 522 ROP [HW]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento ad acqua calda con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Volume cesto 400.00 l / 400.00 l , capacità di carico 29 (13.0) lb (kg) kg – 16.0 kg / 16.0 kg
- Massima efficienza energetica grazie ad Air Recycling
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516409113 / Numero di materiale: 11718210 / Vecchio numero di materiale: 52522011EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:32	29 (13,0) lb (kg)
Carico massimo con un rapporto di 1:25	16,0
Rapporto di carico	400,00
Sistema di asciugatura	Acqua calda
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,56
Durata programma in min.	60
Durata in cicli di asciugatura	40000
Comandi	
Tipo di comandi	Benchmark M Select
Impostazione programma	Impostaz. parametri definiti
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Pannello con simboli chiari	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Acqua calda
Allacciamento elettrico	1N AC 230V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento acqua calda in kW	9,80
Potenza assorbita in kW	1,00
Protezione in A	10
Temperatura max. acqua in afflusso in °C	90
Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	1400
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	1162

PDR 522 ROP [HW]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento ad acqua calda con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



Codice EAN: 4002516409113 / Numero di materiale: 11718210 /
Vecchio numero di materiale: 52522011EU

Misura esterna, altezza lorda in mm	1526
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	1254
Peso netto in kg	231,9
Peso lordo in kg	246
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	2600
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	62 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	2,60
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
AirRecycling	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
Capacità	
Strofinacci, 22 g [numero]	364
Coperte estive per cavalli [numero]	3
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•