

## PDR 922 [HW]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento ad acqua calda con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



- Volume cesto 400.00 l 400.00 l , capacità di carico 29 (13.0) lb (kg) kg – 16.0 kg 16.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energ.grazie ad Air Recycling Plus
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516409137 / Numero di materiale: 11718230 / Vecchio numero di materiale: 52922005EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Grigio
Carico massimo con un rapporto di 1:32	29 (13,0) lb (kg)
Carico massimo con un rapporto di 1:25	16,0
Rapporto di carico	400,00
Sistema di asciugatura	Acqua calda
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,56
Durata programma in min.	60
Durata in cicli di asciugatura	40000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Acqua calda
Allacciamento elettrico	1N AC 230V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento acqua calda in kW	9,80
Potenza assorbita in kW	1,00
Protezione in A	10
Temperatura max. acqua in afflusso in °C	90

## PDR 922 [HW]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento ad acqua calda con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



Codice EAN: 4002516409137 / Numero di materiale: 11718230 / Vecchio numero di materiale: 52922005EU

<b>Misure e peso dell'asciugatrice</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1400
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	1162
Misura esterna, altezza lorda in mm	1526
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	1254
Peso netto in kg	231,9
Peso lordo in kg	246
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	2600
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	62 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	2,60
<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
AirRecyclingPlus	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
<b>Capacità</b>	
Maschere protettive [numero]	16
Tute [numero]	2
Giubbotti [numero]	3
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	3
Piumoni [numero]	2
Cuscini [numero]	2
Strofinacci, 22 g [numero]	364
Mop, cotone, 40 cm [numero]	58
Mop, cotone, 50 cm [numero]	51
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	93
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	65
Coperte estive per cavalli [numero]	3
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•

## PDR 922 [HW]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento ad acqua calda con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



Codice EAN: 4002516409137 / Numero di materiale: 11718230 /  
Vecchio numero di materiale: 52922005EU

UKCA

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

•  
•