

## PDR 528 ROP [SI]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento a vapore con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



- Volume cesto 500.00 l , capacità di carico 20.0 kg – 28.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica grazie ad Air Recycling
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516409144 / Numero di materiale: 11718240 / Vecchio numero di materiale: 52528004EU

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:25	20,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	28,0
Rapporto di carico	500,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Potenza max evaporazione in l/ora	26,30
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,59
Durata programma in min.	25
Durata in cicli di asciugatura	40000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	Benchmark M Select
Impostazione programma	Impostaz. parametri definiti
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Pannello con simboli chiari	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Vapore indiretto
Allacciamento elettrico	1N AC 230V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento vapore in kW	35,00
Potenza assorbita in kW	1,20
Protezione in A	10
<b>Misure e peso dell'asciugatrice</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1640
Misura esterna, larghezza netta in mm	1206
Misura esterna, profondità netta in mm	1019

## PDR 528 ROP [SI]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento a vapore con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



Codice EAN: 4002516409144 / Numero di materiale: 11718240 /  
Vecchio numero di materiale: 52528004EU

Misura esterna, altezza lorda in mm	1766
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1390
Misura esterna, profondità lorda in mm	1108
Peso netto in kg	281,3
Peso lordo in kg	296
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	3171
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	60 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	3,30
<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
AirRecycling	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•