

PDR 928 [HW]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento ad acqua calda con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



- Volume cesto 500.00 l 500.00 l , capacità di carico 36 (16.0) lb (kg) kg – 20.0 kg 20.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energ.grazie ad Air Recycling Plus
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516409175 / Numero di materiale: 11718270 / Vecchio numero di materiale: 52928007EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Grigio
Carico massimo con un rapporto di 1:32	36 (16,0) lb (kg)
Carico massimo con un rapporto di 1:25	20,0
Rapporto di carico	500,00
Sistema di asciugatura	Acqua calda
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,49
Durata programma in min.	55
Durata in cicli di asciugatura	40000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Acqua calda
Allacciamento elettrico	1N AC 230V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento acqua calda in kW	10,00
Potenza assorbita in kW	1,20
Protezione in A	10
Temperatura max. acqua in afflusso in °C	90

PDR 928 [HW]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento ad acqua calda con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



Codice EAN: 4002516409175 / Numero di materiale: 11718270 / Vecchio numero di materiale: 52928007EU

Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	1640
Misura esterna, larghezza netta in mm	1206
Misura esterna, profondità netta in mm	1019
Misura esterna, altezza lorda in mm	1766
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1390
Misura esterna, profondità lorda in mm	1108
Peso netto in kg	281,3
Peso lordo in kg	296
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	3171
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	60 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	3,30
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
AirRecyclingPlus	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	12
Tute [numero]	2
Giubbotti [numero]	3
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	3
Piumoni [numero]	2
Cuscini [numero]	5
Strofinacci, 22 g [numero]	545
Mop, cotone, 40 cm [numero]	75
Mop, cotone, 50 cm [numero]	63
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	116
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	83
Coperte estive per cavalli [numero]	2
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•

PDR 928 [HW]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento ad acqua calda con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



Codice EAN: 4002516409175 / Numero di materiale: 11718270 /
Vecchio numero di materiale: 52928007EU

UKCA

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

