

## PDR 544 ROP [HW]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento ad acqua calda con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



- Volume cesto 800.00 l 800.00 l , capacità di carico 53 (24.0) lb (kg) kg – 32.0 kg 32.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica grazie ad Air Recycling
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516409274 / Numero di materiale: 11718370 / Vecchio numero di materiale: 52544006EU

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:32	53 (24,0) lb (kg)
Carico massimo con un rapporto di 1:25	32,0
Rapporto di carico	800,00
Sistema di asciugatura	Acqua calda
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,56
Durata programma in min.	62
Durata in cicli di asciugatura	40000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	Benchmark M Select
Impostazione programma	Impostaz. parametri definiti
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Pannello con simboli chiari	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Acqua calda
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento acqua calda in kW	12,50
Potenza assorbita in kW	1,70
Protezione in A	10
Temperatura max. acqua in afflusso in °C	90
<b>Misure e peso dell'asciugatrice</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1640
Misura esterna, larghezza netta in mm	1206
Misura esterna, profondità netta in mm	1385
Misura esterna, altezza lorda in mm	1766

## PDR 544 ROP [HW]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento ad acqua calda con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



Codice EAN: 4002516409274 / Numero di materiale: 11718370 /  
Vecchio numero di materiale: 52544006EU

Misura esterna, larghezza lorda in mm	1390
Misura esterna, profondità lorda in mm	1474
Peso netto in kg	326,3
Peso lordo in kg	344
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	3848
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	63 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	4,00
<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
AirRecycling	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•