

## PDR 944 [SI]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento a vapore con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



- Volume cesto 800.00 l , capacità di carico 32.0 kg – 44.0 kg 44.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica grazie ad Air Recycling
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516409298 / Numero di materiale: 11718390 / Vecchio numero di materiale: 52944004EU

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Grigio
Carico massimo con un rapporto di 1:25	32,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	44,0
Rapporto di carico	800,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Potenza max evaporazione in l/ora	34,20
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,57
Durata programma in min.	31
Durata in cicli di asciugatura	40000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Vapore indiretto
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento vapore in kW	40,50
Potenza assorbita in kW	1,70

## PDR 944 [SI]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento a vapore con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



Codice EAN: 4002516409298 / Numero di materiale: 11718390 / Vecchio numero di materiale: 52944004EU

Protezione in A 10

### Misure e peso dell'asciugatrice

Misura esterna, altezza netta in mm	1640
Misura esterna, larghezza netta in mm	1206
Misura esterna, profondità netta in mm	1385
Misura esterna, altezza lorda in mm	1766
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1390
Misura esterna, profondità lorda in mm	1474
Peso netto in kg	326,3
Peso lordo in kg	344
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	3848

### Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	63 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	4,00

### Dotazione

Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
AirRecyclingPlus	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•

### Possibilità di allacciamento

Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•

### Capacità

Maschere protettive [numero]	16
Tute [numero]	6
Giubbotti [numero]	9
Piumoni sintetici [numero]	4
Cuscini sintetici [numero]	8
Piumoni [numero]	4
Cuscini [numero]	8
Strofinacci, 22 g [numero]	727
Mop, cotone, 40 cm [numero]	168
Mop, cotone, 50 cm [numero]	145
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	267
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	188
Coperte estive per cavalli [numero]	5

### Norme, marcature, certificazioni

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•

PDR 944 [SI]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento a vapore  
con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



Codice EAN: 4002516409298 / Numero di materiale: 11718390 /  
Vecchio numero di materiale: 52944004EU

WEEE

UKCA

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

•

•

•