

PDR 528 ROP [G]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento a gas con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



- Volume cesto 500.00 l , capacità di carico 20.0 kg – 28.0 kg
- Massima efficienza energetica grazie ad Air Recycling
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516409373 / Numero di materiale: 11718600 / Vecchio numero di materiale: 52528003EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:25	20,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	28,0
Rapporto di carico	500,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	28,30
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,55
Durata programma in min.	23
Durata in cicli di asciugatura	40000
Comandi	
Tipo di comandi	Benchmark M Select
Impostazione programma	Impostaz. parametri definiti
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Pannello con simboli chiari	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Gas
Allacciamento elettrico	1N AC 230V 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	0,00
Potenza di riscaldamento del gas in kW	30,00
Potenza assorbita in kW	1,20
Protezione in A	10
Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	1640
Misura esterna, larghezza netta in mm	1206

PDR 528 ROP [G]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscaldamento a gas con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



Codice EAN: 4002516409373 / Numero di materiale: 11718600 / Vecchio numero di materiale: 52528003EU

Misura esterna, profondità netta in mm	1019
Misura esterna, altezza lorda in mm	1766
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1390
Misura esterna, profondità lorda in mm	1108
Peso netto in kg	246,3
Peso lordo in kg	261
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	2828
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	58 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	3,30
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
AirRecycling	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•