

PDR 922 [EL SOM]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico
con comandi programmabili M Touch Pro, per applicazioni Marine.



- Volume cesto 400.00 l , capacità di carico 16.0 kg – 22.0 kg 22.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica con Air Recycling Flex
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516410805 / Numero di materiale: 11722710 /
Vecchio numero di materiale: 52922006SOM

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:25	16,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	22,0
Rapporto di carico	400,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
Utilizzo	
Adatto per l'utilizzo offshore	•
Adatto per la navigazione	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	22,30
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,50
Durata programma in min.	23
Durata in cicli di asciugatura	40000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3 AC 480V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	26,50
Potenza assorbita in kW	27,50
Protezione in A	50
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	3 AC 440V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	22,50
Potenza assorbita in kW	23,50
Protezione in A	50
Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	1400
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	1162
Misura esterna, altezza lorda in mm	1526
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	1254
Peso netto in kg	198,9
Peso lordo in kg	213

PDR 922 [EL SOM]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico
con comandi programmabili M Touch Pro, per applicazioni Marine.



Codice EAN: 4002516410805 / Numero di materiale: 11722710 /

Vecchio numero di materiale: 52922006SOM

Carico massimo sul pavimento in N/m² 2521

Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	62 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	2,60
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
Capacità	
Maschere protettive [numero]	16
Tute [numero]	3
Giubbotti [numero]	5
Piumoni sintetici [numero]	2
Cuscini sintetici [numero]	3
Piumoni [numero]	2
Cuscini [numero]	4
Strofinacci, 22 g [numero]	364
Mop, cotone, 40 cm [numero]	84
Mop, cotone, 50 cm [numero]	73
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	133
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	94
Coperte estive per cavalli [numero]	3
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•