

## PDR 928 [EL SOM]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico  
con comandi programmabili M Touch Pro, per applicazioni Marine.



- Volume cesto 500.00 l , capacità di carico 20.0 kg – 28.0 kg 28.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica con Air Recycling Flex
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516410928 / Numero di materiale: 11722730 /  
Vecchio numero di materiale: 52928008SOM

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:25	20,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	28,0
Rapporto di carico	500,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per l'utilizzo offshore	•
Adatto per la navigazione	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,51
Durata programma in min.	24
Durata in cicli di asciugatura	40000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3 AC 480V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	31,80
Potenza assorbita in kW	33,00
Protezione in A	50
<b>Variante tensione possibile 1</b>	
Allacciamento elettrico	3 AC 440V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	27,00
Potenza assorbita in kW	28,20
Protezione in A	50
<b>Misure e peso dell'asciugatrice</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1640
Misura esterna, larghezza netta in mm	1206
Misura esterna, profondità netta in mm	1019
Misura esterna, altezza lorda in mm	1766
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1390
Misura esterna, profondità lorda in mm	1108
Peso netto in kg	243,3
Peso lordo in kg	258
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	3044

PDR 928 [EL SOM]

Essiccatoio a evacuazione, riscaldamento elettrico  
con comandi programmabili M Touch Pro, per applicazioni Marine.



Codice EAN: 4002516410928 / Numero di materiale: 11722730 /  
Vecchio numero di materiale: 52928008SOM

<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	58 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	3,30
<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
<b>Capacità</b>	
Maschere protettive [numero]	12
Tute [numero]	3
Giubbotti [numero]	5
Piumoni sintetici [numero]	2
Cuscini sintetici [numero]	3
Piumoni [numero]	2
Cuscini [numero]	5
Strofinacci, 22 g [numero]	545
Mop, cotone, 40 cm [numero]	105
Mop, cotone, 50 cm [numero]	91
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	167
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	118
Coperte estive per cavalli [numero]	3
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•