

## APWM 048

Pompe di dosaggio con membrana  
con gestione del dosaggio per cinque prodotti liquidi.



- Per lavatrici Miele Professional da 12 kg
- Massima potenza della pompa e minima manutenzione
- Ideale per l'uso con prodotti per la pulizia e il bucato ProCare Tex di Miele
- Incl. tubo flessibile da 25 m, cavo di alimentazione da 5 m
- Ampliabile con selett.progr. e sistema di allarme per liv.riemp.

Codice EAN: 4002516419327 / Numero di materiale: 11733350 /  
Vecchio numero di materiale: 59510048SER

| Classe appartenenza prodotto             |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Lavatrici                                | •           |
| Classe appartenenza apparecchi/accessori |             |
| PW 413                                   | •           |
| PW 418                                   | •           |
| PW 6163                                  | •           |
| PW 6241                                  | •           |
| PW 6243                                  | •           |
| PW 6321                                  | •           |
| PW 6323                                  | •           |
| PW 811                                   | •           |
| PW 814                                   | •           |
| PW 818                                   | •           |
| PWM 514                                  | •           |
| PWM 520                                  | •           |
| PWM 912                                  | •           |
| PWM 916                                  | •           |
| PWM 920                                  | •           |
| PWM 927                                  | •           |
| PWM 935                                  | •           |
| Categoria di prodotto                    |             |
| Sistema di dosaggio                      | •           |
| Caratteristiche del prodotto             |             |
| Materiale                                | Plastica    |
| Colore                                   | Bianco/nero |
| Dimensioni e peso                        |             |
| Misura esterna, altezza netta in mm      | 285         |
| Misura esterna, larghezza netta in mm    | 910         |
| Misura esterna, profondità netta in mm   | 190         |
| Misura esterna, altezza lorda in mm      | 295         |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm    | 395         |
| Misura esterna, profondità lorda in mm   | 1100        |
| Peso netto [kg]                          | 12,00       |
| Peso lordo in kg                         | 13,85       |