

APWM 049

Pompe di dosaggio con membrana
con gestione del dosaggio per sei prodotti liquidi.



- Per lavatrici Miele Professional da 12 kg
- Massima potenza della pompa e minima manutenzione
- Ideale per l'uso con prodotti per la pulizia e il bucato ProCare Tex di Miele
- Incl. tubo flessibile da 30 m, cavo di alimentazione da 5 m
- Ampliabile con selett.progr. e sistema di allarme per liv.riemp.

Codice EAN: 4002516419358 / Numero di materiale: 11733380 /
Vecchio numero di materiale: 59510049SER

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Classe appartenenza apparecchi/accessori	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
Categoria di prodotto	
Sistema di dosaggio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Bianco/nero
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	285
Misura esterna, larghezza netta in mm	1090
Misura esterna, profondità netta in mm	190
Misura esterna, altezza lorda in mm	295
Misura esterna, larghezza lorda in mm	395
Misura esterna, profondità lorda in mm	1100
Peso netto [kg]	14,23
Peso lordo in kg	16,15