

APWM 052

Pompe di dosaggio

con gestione del dosaggio per sei prodotti liquidi.



- Per lavatrici Miele Professional
- Cambio tubo ottimizzato p. manutenzione grazie a sistema attacco rapido
- Ideale per l'uso con prodotti per la pulizia e il bucato ProCare Tex di Miele
- Incl. 6 tubi peristaltici, tubo flessibile da 30 m, cavo di alimentazione da 5 m
- Ampliabile con selett.progr. e sistema di allarme per liv.riemp.

Codice EAN: 4002516419297 / Numero di materiale: 11733520 /

Vecchio numero di materiale: 59510052SER

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Classe appartenenza apparecchi/accessori	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
PDW 909	•
Categoria di prodotto	
Sistema di dosaggio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Bianco/nero
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	266
Misura esterna, larghezza netta in mm	425

APWM 052

Pompe di dosaggio

con gestione del dosaggio per sei prodotti liquidi.



Codice EAN: 4002516419297 / Numero di materiale: 11733520 /

Vecchio numero di materiale: 59510052SER

Misura esterna, profondità netta in mm	166
Misura esterna, altezza lorda in mm	223
Misura esterna, larghezza lorda in mm	563
Misura esterna, profondità lorda in mm	563
Peso netto [kg]	5,20
Peso lordo in kg	6,53