

APWM 056

Tubicino di aspirazione (lancia)
per l'utilizzo di taniche da 5 l o 10 l.



- Per l'impiego con pompe di dosaggio Miele Professional
- Altezza tanica prodotti ProCare, compreso tubicino di aspirazione: 500 mm
- Per l'allacciamento fino a due lavatrici

Codice EAN: 4002516589273 / Numero di materiale: 11733600 /
Vecchio numero di materiale: 59510056D

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Classe appartenenza apparecchi/accessori	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categoria di prodotto	
Sistema di dosaggio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Bianco/nero
Altezza tanica prodotti ProCare, compreso tubicino di aspirazione in mm	500
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	90
Misura esterna, larghezza netta in mm	90

APWM 056

Tubicino di aspirazione (lancia)
per l'utilizzo di taniche da 5 l o 10 l.



Codice EAN: 4002516589273 / Numero di materiale: 11733600 /
Vecchio numero di materiale: 59510056D

Misura esterna, profondità netta in mm	525
Misura esterna, altezza lorda in mm	93
Misura esterna, larghezza lorda in mm	95
Misura esterna, profondità lorda in mm	550
Diametro in mm	39
Peso netto [kg]	0,42
Peso lordo in kg	0,56