

## PRI 210 [EL STW AB]

Mangano elettrico,

con i comandi più moderni e altezza flessibile di utilizzo.



- Resa 30.0 kg/h\*, diametro rullo 210 mm, larghezza di lavoro 1000 mm
- Ergonomia ottimale – base opzionale e regolabile in altezza
- Elettronica all'avanguardia – Display touch
- Scelta rapida delle impostazioni principali – Programma preferito
- Max. resa di stiro- conca a sospensione pneumatica

\* Al 15 % di umidità residua: dati sulle prestazioni secondo la norma DIN 11 902: la resa di stiro effettivamente ottenibile dipende dalle condizioni generali, come il tipo di biancheria e l'esperienza del personale.

Codice EAN: 4002516422242 / Numero di materiale: 11741260 /  
Vecchio numero di materiale: 53210004EU

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Introduzione e ripresa biancheria lato frontale
Possibilità di posizionamento a parete	•
Linea	Professional
Rivestimento esterno	Grigio
Diametro rullo in mm	210
Ampiezza di lavoro in mm	1000
Materiale conca	Alluminio
Avvolgimento inferiore rullo	Lana d'acciaio elastica
Telo	Panno in feltro Aramid
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per l'utilizzo offshore	•
Adatto per la navigazione	•
Adatto per il campeggio	•
Per uso domestico	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Potenza max. con 15% di umidità residua in kg/h	30,0
Ore di funzionamento testate	20000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	Display touch
Display touch (opzionale)	Touch-Display PRI
Impostazione programma	Impostazione parametri programma definiti
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	1,5
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	4,0
Temperatura regolabile	Lineare
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50-60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	4,50
Potenza assorbita in kW	5,00
Protezione in A	16
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1032
Misura esterna, larghezza netta in mm	1579
Misura esterna, profondità netta in mm	476
Misura esterna, altezza lorda in mm	1374
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1763
Misura esterna, profondità lorda in mm	660
Peso netto in kg	122
Peso lordo in kg	136

## PRI 210 [EL STW AB]

Mangano elettrico,

con i comandi più moderni e altezza flessibile di utilizzo.



Codice EAN: 4002516422242 / Numero di materiale: 11741260 /

Vecchio numero di materiale: 53210004EU

Carico sul pavimento massimo in N 1220

<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	4,50
<b>Dotazione</b>	
Dispositivo automatico salvadita/Listello salvadita	•
Barra a pedale FlexControl	•
Asta di appoggio	•
Asse d'appoggio	•
Dispositivi staccabiancheria	•
Cassettoni biancheria (opzionale)	•
Restituzione biancheria	•
Programma preferito	•
Riconoscimento inserimento errato	•
Sospensione pneumatica	•
Funzione pausa	•
Pressione di appoggio elevata	•
Indicatore pulizia e inceratura conca	•
Zoccolo (opzionale)	•
Possibilità di stirare seduti	•
Kit di pulizia APRI 319 per la conca compreso nella fornitura	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Quota di riciclo in %	98
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia	•
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
UKCA	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•