

PFD 104 SCVi XXL [MAR]

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL con cassetto 3D MultiFlex con cesti, Lloyd's Register approved.



- Resa di lavaggio: 14 coperti normati in soli 36 min*
- Consumi energetici inferiori del 13 %**
- Lo sportello si chiude da sé: AutoClose
- Design innovativo e massimo comfort: cassetto 3D-MultiFlex

* A seconda delle condizioni in loco (temperatura di afflusso acqua/allacciamento elettrico), i valori indicati possono variare.

** Riferito al programma ECO, rispetto al modello precedente.

Codice EAN: 4002516424178 / Numero di materiale: 11750880 /
Vecchio numero di materiale: 61010405MAR

Struttura e versione	
Struttura	Lavastoviglie a scomparsa totale
Lavastoviglie XXL	•
Linea	ProfiLine
Sistema risciacquo	Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita
Num. livelli risciacquo	2
Frontale	Senza frontale
Pareti laterali	Zincato
Colore pannello comandi	Nero ossidiana
Utilizzo	
Adatto per offshore e settore navale	•
Dati prestazioni	
Efficacia testata contro i virus	•
Igiene testata	•
Durata minima del programma in min.	36
Temperatura max risciacquo finale in °C	75
Prestazioni di lavaggio coperti/carico	14
Durata in cicli di lavaggio	12500
Comandi	
Tipo di comandi	Comando elettronico
Selezione programma	Selettori programmi
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Accensione automatica dello stato macchina Pronta per l'uso	•
Programmi di lavaggio [numero]	8
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Spia controllo filtro	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	7,10
Potenza assorbita in kW	7,30
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,70
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	AC 230V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	1,90
Potenza assorbita in kW	2,10
Protezione in A	10-16
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda o calda [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in bar	1,00-10,00
Pompa di scarico	22
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza max. dell'acqua delle condutture (cons.) mmol	6,50

PFD 104 SCVi XXL [MAR]

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL con cassetto 3D MultiFlex con cesti, Lloyd's Register approved.



Codice EAN: 4002516424178 / Numero di materiale: 11750880 /

Vecchio numero di materiale: 61010405MAR

Sistema di protezione idrica	Waterproof-System
Lunghezza tubo di scarico dell'acqua in cm	150
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	845
Misura esterna, larghezza netta in mm	598
Misura esterna, profondità netta in mm	550
Misura esterna, altezza lorda in mm	970
Misura esterna, larghezza lorda in mm	670
Misura esterna, profondità lorda in mm	690
Vano lavaggio utilizzabile, larghezza in mm	580
Vano lavaggio utilizzabile, altezza in mm	510
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello superiore in mm	450
Vano lavaggio utilizzabile, profondità cestello inferiore in mm	450
Altezza inserimento dal pavimento in mm	210
Larghezza nicchia necessaria in mm	600
Peso netto in kg	48
Peso lordo in kg	57
Carico massimo sul pavimento in N/m ²	1000
Valori delle emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	33 dB(A) re 20 µPa
Livello di potenza sonora dB(A) re 1 pW	45,0
Programmi	
Universale	•
Breve	•
Igiene	•
Freddo/Prelavaggio	•
Bicchieri	•
Plastiche	•
Risparmio energetico/Eco	•
Intenso	•
Struttura del cestello	
Dotazione cesti MaxiComfort P	•
Design flessibile del cestino FlexLine	•
Porta lente FlexCare [Quantità]	4
Supporto tazza FlexCare [Quantità]	2
Cestello superiore regolabile in altezza	•
Combinabile con il cesto per bottiglie APFD 210	•
Cassetto MultiFlex 3D brevettato	•
Dotazione	
Asciugatura	Asciugatura supplementare, Asciugatura attiva a condensazione
1 dosatore combinato/sportello per polvere e detersivi liquidi	•
Vano lavaggio in acciaio inox di alta qualità	•
BrilliantLight	•
AutoClose	•

PFD 104 SCVi XXL [MAR]

Lavastoviglie a scomparsa totale XXL con cassetto 3D MultiFlex con cesti, Lloyd's Register approved.



Codice EAN: 4002516424178 / Numero di materiale: 11750880 /
Vecchio numero di materiale: 61010405MAR

EcoFeedback	•
Brillinat GlassCare	•
Temperatura di risciacquo modificabile	•
Interfaccia ottica	•
SmartStart	•
FlexiTimer con EcoStart	•
WLAN	•
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•
VDE	•
EMC dispositivo anti-interferenze radio-TV	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•
ADA	•