

PW 6241 [EL MF WI]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con modulo dosaggio liquidi e sistema di pesatura intelligente.



- Volume cesto 240 l, capacità di carico 24.0 kg
- Ampia gamma di programmi – Programmi di lavaggio specifici
- Cura delicata della biancheria con il cestello a nido d'ape Miele
- Particolarmente efficiente – consumo idrico ed energetico ridotto
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 43 % %, fattore g541

\* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516429074 / Numero di materiale: 11761850 /  
Vecchio numero di materiale: 51624114ZER

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Professional
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	24,0
Volume cestello in l	240
Apertura sportello [Ø] in mm	430
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape	•
<b>Utilizzo</b>	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per case di riposo e case di cura	•
Per il Facility Management	•
Per la pulizia dei tessuti	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per scuderie e stalle	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	9,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,26
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	8,80
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,10
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	216,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	6,24
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	60
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	211,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	2,40
Durata programma in min.	49
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	212,3
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	5,04
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	46
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	212,5

PW 6241 [EL MF WI]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con modulo dosaggio liquidi e sistema di pesatura intelligente.



Codice EAN: 4002516429074 / Numero di materiale: 11761850 /

Vecchio numero di materiale: 51624114ZER

Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh 1,44

Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO 36

Umidità residua nel risciacquo a freddo in % 46

Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in % 43

Numero di giri in g/min. 1100

Fattore g 541

Ore di funzionamento testate 30000

#### Comandi

Tipo di comandi Profitronic M

Impostazione programma Liberamente programmabile

Preselez. max. tempo di avvio in h Selezionabile

Indicazione durata residua

•

Indicazione svolgimento programma

•

Lingue del display impostabili

•

#### Programmi base e specifici

Programma base

•

Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione

•

Programmi per case di riposo e case di cura

•

Programmi per il Facility Management

•

Programmi per pulizie tessuti

•

Programmi per aziende artigianali

•

Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso

•

Programmi per scuderie/stalle

•

Programmi per ospedali

•

Programmi per le associazioni sportive

•

Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness

•

#### Dosaggio

Cassetto detersivi 3 scomparti

Possibilità di dosare prodotti liquidi

•

Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]

12

Sensore vuoto

•

#### Allacciamento elettrico standard

Tipo di riscaldamento Elettrico

Allacciamento elettrico 3N AC 380-415V 50-60HZ

Potenza di riscaldamento in kW 24,00

Potenza assorbita in kW 25,00

Protezione in A 50

#### Allacciamento/scarico idrico

Acqua fredda [numero] 3 x 1/2" con raccordo 3/4"

Acqua calda [numero] 1x 1/2" con raccordo 3/4"

Valvola di scarico DN 70

#### Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm 1643

Misura esterna, larghezza netta in mm 1089

Misura esterna, profondità netta in mm 1250

Misura esterna, altezza lorda in mm 1700

Misura esterna, larghezza lorda in mm 1336

Misura esterna, profondità lorda in mm 1530

PW 6241 [EL MF WI]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con modulo dosaggio liquidi e sistema di pesatura intelligente.



Codice EAN: 4002516429074 / Numero di materiale: 11761850 /  
Vecchio numero di materiale: 51624114ZER

Peso lordo in kg	680,0
Peso netto in kg	731
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	9245
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	78 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	4,70
<b>Dotazione</b>	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Sistema di pesatura	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	96
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
Registrazione dati di funzionamento	•
Recupero acqua (opzionale)	•
<b>Capacità</b>	
Maschere protettive [numero]	19
Tute [numero]	4
Giubbotti [numero]	6
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	4
Piumoni sintetici [numero]	3
Cuscini sintetici [numero]	6
Piumoni [numero]	3
Cuscini [numero]	6
Strofinacci, 22 g [numero]	546
Mop, cotone, 40 cm [numero]	126
Mop, cotone, 50 cm [numero]	109
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	200
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	141
Coperte estive per cavalli [numero]	4
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•