

## APWM 019

Box di comunicazione compreso kit di montaggio  
per il collegamento della lavatrice da 12–35 kg a sistemi esterni.



- Allacc. sistemi carico di punta, gettoniere e dosaggio
- Comodo allacciamento Plug & Play alla lavatrice
- Numerose possibilità di impostazione per dosaggio liquido
- Compatibilità dei modelli precedenti con sistemi Miele attuali

Codice EAN: 4002516429432 / Numero di materiale: 11763230 /  
Vecchio numero di materiale: 59510019EU

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Classe appartenenza apparecchi/accessori	
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
Categoria di prodotto	
Contatore a girante	•
Sistema di dosaggio	•
Spegnimento carico massimo di punta	•
Accessori gettoniera	•
Caratteristiche del prodotto	
Allacciamento elettrico	~200-240V 50/60HZ
Materiale	Plastica, Lamiera zincata in acciaio
Colore	Bianco
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	96
Misura esterna, larghezza netta in mm	255
Misura esterna, profondità netta in mm	292
Misura esterna, altezza lorda in mm	102
Misura esterna, larghezza lorda in mm	290
Misura esterna, profondità lorda in mm	324
Peso netto [kg]	3,35
Peso lordo in kg	3,70