

PT 8303 SL [PTB Plus EL IGS]

Essiccatoio a evacuazione aria, lati grigi, elettrico
design SlimLine, con gestione umidità residua per risultati di asciug. perfetti.



- Volume cesto 300.00 l 300.00 l, capacità di carico 15.0 kg
- Facilissima da installare – solo 711 mm di larghezza
- Trasporto facile – Parte inf. libera
- Cicli cortissimi grazie al circuito aria diagonale
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry

Codice EAN: 4002516431343 / Numero di materiale: 11772730 /
Vecchio numero di materiale: 52830302D

Struttura e versione	
Costruzione	SlimLine
Linea	Professional
Frontale	Grigio
Carico in kg	15,0
Carico massimo con un rapporto di 1:25	12,0
Carico massimo con un rapporto di 1:20	15,0
Rapporto di carico	300,00
Sistema di asciugatura	Aria di sfianto
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Tamburo in acciaio inossidabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	No
Applicazione	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Potenza	
Potenza max evaporazione in l/ora	11,50
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,59
Durata programma in min.	33
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic B Plus
Impostazione programma	Impostaz. parametri definiti
Gestione programma	Comando a umidità residua
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Pannello con scritte per esteso	•
Lingue del display impostabili	•
Programmi base e specifici	
Programma base	•
Allacciamento elettrico	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	12,20-14,50
Potenza assorbita in kW	13,60-15,20
Protezione in A	25
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1800
Misura esterna, larghezza netta in mm	711
Misura esterna, profondità netta in mm	1089
Misura esterna, altezza lorda in mm	1810
Misura esterna, larghezza lorda in mm	800
Misura esterna, profondità lorda in mm	1180

PT 8303 SL [PTB Plus EL IGS]

Essiccatoio a evacuazione aria, lati grigi, elettrico

design SlimLine, con gestione umidità residua per risultati di asciug. perfetti.



Codice EAN: 4002516431343 / Numero di materiale: 11772730 /

Vecchio numero di materiale: 52830302D

Peso netto in kg	139,0
Peso lordo in kg	159
Carico a terra max. in N	1584
Valori emissioni	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	1,70
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Programma delicato	•
Zoccolo sollevato da terra	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di collegamento	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia seriale RS 232 (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
Norme, marcature, certificaz.	
CE	•
VDE	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•