

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico e cassetto detersivi, M Touch Pro, per Facility Management.



- Volume cesto 100 l, capacità di carico 11.0 kg
- Lavaggio ottimale & consumi ideali – tecnologia innovativa Miele
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Pro
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 50 %\*, fattore g370
- Connessione in rete con LAN e WLAN

\* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516431800 / Numero di materiale: 11776120 / Vecchio numero di materiale: 51511010EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Professional
Frontale	Grigio
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	11,0
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	11,0
Volume cestello in l	100
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Motore asincrono senza manutenzione	•
Cestello a nido d'ape	•
Utilizzo	
Per il Facility Management	•
Dati prestazioni	
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	7,10
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,12
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	6,90
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,03
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	78,4
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in l	124,6
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,37
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	1,61
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	54
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	75,7
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in l	124,4
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,32
Durata programma in min.	49
Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	57
Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	45
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	54
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	50
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	25
Numero di giri in g/min.	1100
Fattore g	370
Ore di funzionamento testate	30000

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico e cassetto detersivi, M Touch Pro, per Facility Management.



Codice EAN: 4002516431800 / Numero di materiale: 11776120 /  
Vecchio numero di materiale: 51511010EU

<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
<b>Programmi base e specifici</b>	
Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per le lavanderie a gettoni	•
Programmi per condomini e pensionati	•
Programmi per pulizie tessuti	•
Programmi per lavanderie e stierie	•
Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•
Programmi per università, scuole materne e scuole	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per i ristoranti fast food	•
Programmi per i campeggi	•
Programmi per le associazioni sportive	•
Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•
Programmi per uso domestico	•
Programmi per gli studi medici e dentistici	•
<b>Dosaggio</b>	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Adattatore di dosaggio flessibile (opzione)	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	6
Sensore vuoto	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	7,95
Potenza assorbita in kW	8,20
Protezione in A	16
<b>Allacciamento/scarico idrico</b>	
Acqua fredda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua industriale (opzione) [numero]	1x 1/2" con raccordo da 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1020
Misura esterna, larghezza netta in mm	700
Misura esterna, profondità netta in mm	845
Misura esterna, altezza lorda in mm	1214
Misura esterna, larghezza lorda in mm	750

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico e cassetto detersivi, M Touch Pro, per Facility Management.



Codice EAN: 4002516431800 / Numero di materiale: 11776120 /  
Vecchio numero di materiale: 51511010EU

Misura esterna, profondità lorda in mm	917
Peso lordo in kg	148,0
Peso netto in kg	161
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	2577
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	61 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	2,80
<b>Dotazione</b>	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo sbilanciamento tridimensionale	•
Risciacquo disinfettante	•
Ammortizzatori professionali	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica	•
Aggiungere biancheria	•
Selezione programma tramite cornici colorate	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	91
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
LAN	•
WLAN	•
Box Connector	•
<b>Capacità</b>	
Strofinacci, 22 g [numero]	255
Mop, cotone, 40 cm [numero]	46
Mop, cotone, 50 cm [numero]	40
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	73
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	52
Mop, ufficio, 100 g [numero]	70
Mop, scale, 150 g [numero]	45
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•