


APCL 084

Base aperta, altezza 15 cm

per caricare e scaricare in modo ergonomico la lavatrice e l'essiccatore.




Codice EAN: 4002516433590 / Numero di materiale: 11776560 /
Vecchio numero di materiale: 59590084D

Classe appart. prodotto	
Lavatrici	•
Essiccatoi	•
Classe appart. appar./access.	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Categoria prodotto	
Base/zoccolo	•
Caratteristiche del prodotto	
Allacciamento elettrico	OHNE

APCL 084

Base aperta, altezza 15 cm

per caricare e scaricare in modo ergonomico la lavatrice e l'asciugatore.



Codice EAN: 4002516433590 / Numero di materiale: 11776560 /
Vecchio numero di materiale: 59590084D

Materiale	Lamiera acc.zinc., riv. polvere
Colore	Grigio
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	150
Misura esterna, larghezza netta in mm	602
Misura esterna, profondità netta in mm	619
Misura esterna, altezza lorda in mm	177
Misura esterna, larghezza lorda in mm	630
Misura esterna, profondità lorda in mm	640
Peso netto [kg]	9,00
Peso lordo in kg	10,50