

APCL 085

Base aperta, altezza 30 cm

per caricare e scaricare in modo ergonomico la lavatrice e l'essiccatore.



Codice EAN: 4002516433606 / Numero di materiale: 11776570 /
Vecchio numero di materiale: 59590085D

Classe appart. prodotto	
Lavatrici	•
Essiccatoi	•
Classe appart. appar./access.	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Categoria prodotto	
Base/zoccolo	•
Caratteristiche del prodotto	
Allacciamento elettrico	OHNE

APCL 085

Base aperta, altezza 30 cm

per caricare e scaricare in modo ergonomico la lavatrice e l'essiccatoio.



Codice EAN: 4002516433606 / Numero di materiale: 11776570 /

Vecchio numero di materiale: 59590085D

Materiale

Lamiera acc.zinc., riv.
polvere

Colore

Grigio

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm

300

Misura esterna, larghezza netta in mm

602

Misura esterna, profondità netta in mm

619

Misura esterna, altezza lorda in mm

319

Misura esterna, larghezza lorda in mm

630

Misura esterna, profondità lorda in mm

640

Peso netto [kg]

10,50

Peso lordo in kg

12,50