

Codice EAN: 4002516433637 / Numero di materiale: 11776610 /

APCL 088 Base aperta, altezza 75 cm per caricare e scaricare in modo ergonomico la lavatrice e l'essiccatoio.

H

Vecchio numero di materiale: 59590088D Classe appart. prodotto Lavatrici Essiccatoi Classe appart. appar./access. PT 5135 C PT 5136 • PT 5137 WP PT 5145 C PT 7135 C PT 7136 PT 7137 WP PW 5064 PW 5062 PW 5065 • PW 5064 MOPSTAR 60 PW 6055 PW 6065 PW 6055 Vario PW 6065 Vario PW 6065 Plus PW 6068 Plus PWM 500-08 PWM 500-09 PWM 506 Mop Star 60 PWM 507 PWM 508 Mop Star 80 PWM 900-09 PWM 906 PWM 907 PWM 908 PDR 500-08 PDR 507 PDR 900-08 PDR 908 Categoria prodotto Base/zoccolo Caratteristiche del prodotto Allacciamento elettrico **OHNE** Materiale Lamiera acc.zinc., riv. polvere Colore Grigio Dimensioni e peso Misura esterna, altezza netta in mm 756 Misura esterna, larghezza netta in mm 605 Misura esterna, profondità netta in mm 622 Misura esterna, altezza lorda in mm 780 Misura esterna, larghezza lorda in mm 630 Misura esterna, profondità lorda in mm 640 Peso netto [kg] 37,00 Peso lordo in kg 40,00