Miele

PWM 912 [EL DV DD WP]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico con cassetto detersivi, zoccolo sist.pesatura, M Touch Pro Plus – programm.



- Lavaggio ottimale & consumi ideali – tecnologia innovativa Miele
- Volume cesto 110 I, capacità di carico 12.0 kg
- Uso ottimale con display a colori fulltouch – M Touch Pro Plus
- Connessione in rete con LAN e WLAN
- Uso semplice e sicuro con chiusura automatica dello sportello

Codice EAN: 4002516434146 / Numero di materiale: 11778000 / Vecchio numero di materiale: 51912013EU

veccnio numero di materiale: 51912013EU	
Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg	12,0
Rapporto di carico	1:9
Carico in kg	12,0
Volume cestello in I	110
Apertura sportello [Ø] in mm	415
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Chiusura automatica dello sportello	•
Vasca di lavaggio innovativa	•
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape brevettato 2.0	•
Utilizzo	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per case di riposo e case di cura	•
Per il Facility Management	•
Per lavanderie a gettone	•
Per condomini e pensionati	•
Per la pulizia dei tessuti	•
Per lavanderia e stireria	•
Per gli artigiani	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per scuderie e stalle	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per il campeggio	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
Per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	
Per strutture statali/sociali	-
Dati prestazioni	
	•
Efficacia contro i virus testata	-
Igiene testata Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua	6,20
fredda in I/kg	
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,14
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda	5,90
in I/kg	
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,06
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in I	74,4
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in I	142,2



Codice EAN: 4002516434146 / Numero di materiale: 11778000 /

PWM 912 [EL DV DD WP]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico con cassetto detersivi, zoccolo sist.pesatura, M Touch Pro Plus – programm.



Vecchio numero di materiale: 51912013EU	J00 /
	1.60
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,68
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	2,50
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	49
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in I	70,8
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in I	139,9
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,72
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh	1,00
Durata programma in min.	42
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in I	69,6
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	1,20
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	34
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in I	68,4
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	0,36
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	31
Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda	54
nel programma Mop Standard 60 °C in min.	-
Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min.	47
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	48
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	44
Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in %	25
Numero di giri in g/min.	1150
Fattore g	458
Ore di funzionamento testate	30000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro Plus
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Programmi base e specifici	
Programma base	•
Dosaggio	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ



PWM 912 [EL DV DD WP]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico con cassetto detersivi, zoccolo sist.pesatura, M Touch Pro Plus – programm.

Recupero acqua (opzionale)

Codice EAN: 4002516434146 / Numero di materiale: 11778000 / Vecchio numero di materiale: 51912013EU Potenza di riscaldamento in kW 9,00 Potenza assorbita in kW 9,60 Protezione in A 16 Variante tensione possibile 1 Allacciamento elettrico 3N AC 400V 60HZ Potenza di riscaldamento in kW 9,00 Potenza assorbita in kW 9,60 Protezione in A 16 Allacciamento/scarico idrico 3 x 1/2" con raccordo 3/4" Acqua fredda [numero] Acqua calda [numero] 1x 1/2" con raccordo 3/4" 2x 1/2" con raccordo da Acqua dura (opzione) [numero] 3/4" Valvola di scarico DN 70 Dimensioni e peso Misura esterna, altezza netta in mm 1640 Misura esterna, larghezza netta in mm 799 924 Misura esterna, profondità netta in mm Misura esterna, altezza lorda in mm 1792 Misura esterna, larghezza lorda in mm 1090 Misura esterna, profondità lorda in mm 1130 Peso lordo in kg 316,0 Peso netto in kg 336 Carico massimo sul pavimento in N/m² 4843 Valori delle emissioni Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro 65 dB(A) re 20 µPa Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h 6,48 Dotazione Drenaggio preliminare brevettato Trattamento brevettato panni Controllo sbilanciamento tridimensionale Ammortizzatori professionali Centine efficienti Pre-stiratura/Stiro rapido Sistema molla-nella-molla Controllo della temperatura Resistenza di riscaldamento speciale Automatismo quantità Plus Contatore di portata volumetrica (opzionale) Zoccolo con sistema di pesatura Aggiungere biancheria Selezione programma tramite cornici colorate Interruttore arresto di emergenza Accessori indipendenti dall'apparecchio Efficienza e sostenibilità Percentuale di riciclaggio in % 91 Possibilità di allacciamento Sistema di cassa (opzionale) Interfaccia ottica per l'accesso al servizio Disinserimento carico massimo di punta (optional)



PWM 912 [EL DV DD WP]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico con cassetto detersivi, zoccolo sist.pesatura, M Touch Pro Plus – programm.



Vecchio numero di materiale: 51912013EU LAN WLAN Box Connector Capacità Maschere protettive [numero] 10 Caschi di pronto intervento [numero] 3 Tute [numero] 2 Giubbotti [numero] 3 Tute protettive contro gli agenti chimici [numero] 1 Piumoni sintetici [numero] 1 2 Cuscini sintetici [numero] Piumoni [numero] 1 Cuscini [numero] 2 Strofinacci, 22 g [numero] 289 Mop, cotone, 40 cm [numero] 64 Mop, cotone, 50 cm [numero] 56 Mop, microfibra, 40 cm [numero] 100 Mop, microfibra, 50 cm [numero] 72 Mop, ufficio, 100 g [numero] 120 Mop, scale, 150 g [numero] 80 Coperte estive per cavalli [numero] 2 Norme, marcature, certificazioni CE VDE-EMC VDE Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4 WEEE Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

Codice EAN: 4002516434146 / Numero di materiale: 11778000 /