

PW 6321 [EL MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con modulo di dosaggio liquido e comandi programmabili.



- Volume cesto 320 l, capacità di carico 32.0 kg
- Ampia gamma di programmi – Programmi di lavaggio specifici
- Cura delicata della biancheria con il cestello a nido d'ape Miele
- Particolarmente efficiente – consumo idrico ed energetico ridotto
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 47 % %, fattore g447

\* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516435853 / Numero di materiale: 11779650 / Vecchio numero di materiale: 51632109ZER

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Professional
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	32,0
Volume cestello in l	320
Apertura sportello [Ø] in mm	430
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape	•
<b>Utilizzo</b>	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per case di riposo e case di cura	•
Per il Facility Management	•
Per la pulizia dei tessuti	•
Per lavanderia e stireria	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per scuderie e stalle	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	9,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,25
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	8,80
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,10
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	288,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	8,00
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	61
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	281,6
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	3,20
Durata programma in min.	49
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	281,6
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	6,20
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	47

PW 6321 [EL MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con modulo di dosaggio liquido e comandi programmabili.



Codice EAN: 4002516435853 / Numero di materiale: 11779650 /

Vecchio numero di materiale: 51632109ZER

Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	284,8
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	1,60
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	37
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	50
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	47
Numero di giri in g/min.	1000
Fattore g	447
Ore di funzionamento testate	30000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	Profitronic M
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
<b>Programmi base e specifici</b>	
Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per pulizie tessuti	•
Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per le associazioni sportive	•
Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•
<b>Dosaggio</b>	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Possibilità di dosare prodotti liquidi	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50-60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	30,00
Potenza assorbita in kW	31,00
Protezione in A	63
<b>Allacciamento/scarico idrico</b>	
Acqua fredda [numero]	2x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Valvola di scarico	DN 70
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1643
Misura esterna, larghezza netta in mm	1089
Misura esterna, profondità netta in mm	1280
Misura esterna, altezza lorda in mm	1710

PW 6321 [EL MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con modulo di dosaggio liquido e comandi programmabili.

Codice EAN: 4002516435853 / Numero di materiale: 11779650 /

Vecchio numero di materiale: 51632109ZER

Misura esterna, larghezza lorda in mm	1336
Misura esterna, profondità lorda in mm	1530
Peso lordo in kg	648,0
Peso netto in kg	699
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	9206
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	73 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	6,10
<b>Dotazione</b>	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	96
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
Registrazione dati di funzionamento	•
Recupero acqua (opzionale)	•
<b>Capacità</b>	
Maschere protettive [numero]	26
Tute [numero]	6
Giubbotti [numero]	9
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	5
Piumoni sintetici [numero]	4
Cuscini sintetici [numero]	8
Piumoni [numero]	4
Cuscini [numero]	8
Strofinacci, 22 g [numero]	727
Mop, cotone, 40 cm [numero]	168
Mop, cotone, 50 cm [numero]	145
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	267
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	188
Coperte estive per cavalli [numero]	5
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4	•
WEEE	•
RCM	•

PW 6321 [EL MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con modulo di dosaggio liquido e comandi programmabili.



Codice EAN: 4002516435853 / Numero di materiale: 11779650 /

Vecchio numero di materiale: 51632109ZER

EAC

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

•

•