

PW 6241 [EL MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con modulo di dosaggio liquido e comandi programmabili.



- Volume cesto 240 l, capacità di carico 24.0 kg
- Ampia gamma di programmi – Programmi di lavaggio specifici
- Cura delicata della biancheria con il cestello a nido d'ape Miele
- Particolarmente efficiente – consumo idrico ed energetico ridotto
- Risultati di centrifuga ottimali – umidità residua 43 % %, fattore g541

\* Indicazione dell'umidità residua riferita al risciacquo caldo nell'ultimo ciclo di lavaggio.

Codice EAN: 4002516440512 / Numero di materiale: 11787980 /  
Vecchio numero di materiale: 51624108ZER

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Professional
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Rapporto di carico	1:10
Carico in kg	24,0
Volume cestello in l	240
Apertura sportello [Ø] in mm	430
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	destra
Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza	•
Cestello a nido d'ape	•
<b>Utilizzo</b>	
Per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Per case di riposo e case di cura	•
Per il Facility Management	•
Per la pulizia dei tessuti	•
Per lavanderia e stireria	•
Per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Per scuderie e stalle	•
Per università, scuole e scuole materne	•
Per l'ospedale	•
Per le associazioni sportive	•
Per centri estetici, palestre e fitness	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Efficacia contro i virus testata	•
Igiene testata	•
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg	9,00
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg	0,26
Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg	8,80
Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg	0,10
Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l	216,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh	6,24
Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda	60
Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l	211,0
Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh	2,40
Durata programma in min.	49
Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l	212,3
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh	5,04
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO	46

PW 6241 [EL MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con modulo di dosaggio liquido e comandi programmabili.



Codice EAN: 4002516440512 / Numero di materiale: 11787980 /

Vecchio numero di materiale: 51624108ZER

Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l	212,5
Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh	1,44
Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO	36
Umidità residua nel risciacquo a freddo in %	46
Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %	43
Numero di giri in g/min.	1100
Fattore g	541
Ore di funzionamento testate	30000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	Profitronic M
Impostazione programma	Liberamente programmabile
Preselez. max. tempo di avvio in h	Selezionabile
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
<b>Programmi base e specifici</b>	
Programma base	•
Programmi per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Programmi per case di riposo e case di cura	•
Programmi per il Facility Management	•
Programmi per pulizie tessuti	•
Programmi per aziende artigianali	•
Programmi per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Programmi per scuderie/stalle	•
Programmi per ospedali	•
Programmi per le associazioni sportive	•
Programmi per centri estetici, palestre e centri fitness	•
<b>Dosaggio</b>	
Cassetto detersivi	3 scomparti
Possibilità di dosaggio di prodotti liquidi (opzionale)	•
Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]	12
Sensore vuoto	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50-60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	24,00
Potenza assorbita in kW	25,00
Protezione in A	50
<b>Variante tensione possibile 1</b>	
Allacciamento elettrico	3 AC 480V 60HZ
Potenza di riscaldamento in kW	22,50
Potenza assorbita in kW	27,10
Protezione in A	40
<b>Allacciamento/scarico idrico</b>	
Acqua fredda [numero]	3 x 1/2" con raccordo 3/4"
Acqua calda [numero]	1x 1/2" con raccordo 3/4"
Valvola di scarico	DN 70

PW 6241 [EL MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con modulo di dosaggio liquido e comandi programmabili.

Codice EAN: 4002516440512 / Numero di materiale: 11787980 /  
Vecchio numero di materiale: 51624108ZER

<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1643
Misura esterna, larghezza netta in mm	1089
Misura esterna, profondità netta in mm	1250
Misura esterna, altezza lorda in mm	1700
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1336
Misura esterna, profondità lorda in mm	1530
Peso lordo in kg	640,0
Peso netto in kg	691
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	8853
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	78 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	4,70
<b>Dotazione</b>	
Drenaggio preliminare brevettato	•
Trattamento brevettato panni	•
Controllo bil. carico	•
Controllo della temperatura	•
Resistenza di riscaldamento speciale	•
Automatismo quantità Plus	•
Contatore di portata volumetrica (opzionale)	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Percentuale di riciclaggio in %	96
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Modulo interfaccia RS 232 (opzionale)	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
Registrazione dati di funzionamento	•
Recupero acqua (opzionale)	•
<b>Capacità</b>	
Maschere protettive [numero]	19
Tute [numero]	1
Giubbotti [numero]	6
Tute protettive contro gli agenti chimici [numero]	4
Piumoni sintetici [numero]	3
Cuscini sintetici [numero]	6
Piumoni [numero]	3
Cuscini [numero]	6
Strofinacci, 22 g [numero]	546
Mop, cotone, 40 cm [numero]	126
Mop, cotone, 50 cm [numero]	109
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	200
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	141
Coperte estive per cavalli [numero]	4
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•

PW 6241 [EL MF]

Lavatrice, riscaldamento elettrico

con modulo di dosaggio liquido e comandi programmabili.



Codice EAN: 4002516440512 / Numero di materiale: 11787980 /

Vecchio numero di materiale: 51624108ZER

VDE-EMC

•

VDE

•

Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4

•

WEEE

•

RCM

•

EAC

•

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

•