

PDR 914 HP [EL APDR 901]

Essiccatoio professionale a pompa di calore con consumi energetici minimi e pompa di calore APDR 901 da ordinare separatamente.



- Volume cesto 250.00 l, capacità di carico 10.0 kg – 14.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Puliz. aut. scambiatore di calore con il processo StreamClean
- Consumi energetici inferiori del 60 % rispetto all'essiccatoio a evacuazione*
- Connessione in rete con LAN e WLAN

* Gli essiccatoi a pompa di calore hanno consumi energetici inferiori fino al 60 % rispetto agli essiccatoi a evacuazione con riscaldamento elettrico.

Codice EAN: 4002516443117 / Numero di materiale: 11795370 / Vecchio numero di materiale: 52914009EU

Struttura e versione	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:25	10,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	14,0
Rapporto di carico	250,00
Sistema di asciugatura	Pompa di calore
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	11,20
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,21
Durata programma in min.	33
Durata in cicli di asciugatura	40000
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Pompa di calore con CleanStream

PDR 914 HP [EL APDR 901]

Essiccatoio professionale a pompa di calore con consumi energetici minimi e pompa di calore APDR 901 da ordinare separatamente.



Codice EAN: 4002516443117 / Numero di materiale: 11795370 /
Vecchio numero di materiale: 52914009EU

Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento pompa di calore in kW	10,00
Potenza assorbita in kW	5,10
Protezione in A	16

Misure e peso dell'asciugatrice

Misura esterna, altezza netta in mm	1400
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	852
Misura esterna, altezza lorda in mm	1526
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	938
Peso netto in kg	156,4
Peso lordo in kg	168
Carico sul pavimento massimo in N	1740

Misure/peso modulo a pompa di calore

Misura esterna, altezza netta in mm	1370
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	426
Misure esterne, altezza lorda in mm	1530
Misure esterne, larghezza lorda in mm	1000
Misure esterne, profondità lorda in mm	800
Peso netto in kg	159,5
Peso lordo in kg	201,0
Carico sul pavimento massimo in N	1652

Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	51 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	9,50

Dotazione

Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•

Efficienza e sostenibilità

Liquido refrigerante	R450a
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in kg CO2 e	605
Potenziale effetto serra apparecchio in kg CO2e	1936

Possibilità di allacciamento

Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
WLAN	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•

PDR 914 HP [EL APDR 901]

Essiccatoio professionale a pompa di calore con consumi energetici minimi e pompa di calore APDR 901 da ordinare separatamente.



Codice EAN: 4002516443117 / Numero di materiale: 11795370 /
Vecchio numero di materiale: 52914009EU

Capacità	
Maschere protettive [numero]	8
Tute [numero]	1
Giubbotti [numero]	2
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	2
Strofinacci, 22 g [numero]	255
Mop, cotone, 40 cm [numero]	53
Mop, cotone, 50 cm [numero]	45
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	83
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	59
Coperte estive per cavalli [numero]	2
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•