

## PDR 914 [EL]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



- Volume cesto 250.00 l, capacità di carico 10.0 kg – 14.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica con Air Recycling Flex
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516443254 / Numero di materiale: 11795520 / Vecchio numero di materiale: 52914002EU

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Carica frontale
Linea	Performance Plus
Frontale	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:25	10,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	14,0
Rapporto di carico	250,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Si
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Adatto per scuderie e stalle	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Potenza max evaporazione in l/ora	13,30
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,51
Durata programma in min.	24
Durata in cicli di asciugatura	40000
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	M Touch Pro
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue del display impostabili	•
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	13,50

## PDR 914 [EL]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



Codice EAN: 4002516443254 / Numero di materiale: 11795520 / Vecchio numero di materiale: 52914002EU

Potenza assorbita in kW	14,10
Protezione in A	25
<b>Misure e peso dell'asciugatrice</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	1400
Misura esterna, larghezza netta in mm	906
Misura esterna, profondità netta in mm	852
Misura esterna, altezza lorda in mm	1526
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1090
Misura esterna, profondità lorda in mm	938
Peso netto in kg	160,4
Peso lordo in kg	172
Carico massimo sul pavimento in N/m <sup>2</sup>	1779
<b>Valori delle emissioni</b>	
Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	51 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	3,90
<b>Dotazione</b>	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
<b>Possibilità di allacciamento</b>	
Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
WLAN essiccatoio	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•
<b>Capacità</b>	
Maschere protettive [numero]	8
Tute [numero]	1
Giubbotti [numero]	2
Piumoni sintetici [numero]	1
Cuscini sintetici [numero]	2
Piumoni [numero]	1
Cuscini [numero]	2
Strofinacci, 22 g [numero]	255
Mop, cotone, 40 cm [numero]	53
Mop, cotone, 50 cm [numero]	45
Mop, microfibra, 40 cm [numero]	83
Mop, microfibra, 50 cm [numero]	59
Coperte estive per cavalli [numero]	2
<b>Norme, marcature, certificazioni</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•

PDR 914 [EL]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico  
con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



Codice EAN: 4002516443254 / Numero di materiale: 11795520 /  
Vecchio numero di materiale: 52914002EU

Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0

WEEE

UKCA

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_