

PDR 918 [EL]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



- Volume cesto 325.00 l, capacità di carico 13.0 kg – 18.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica grazie ad Air Recycling
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516443308 / Numero di materiale: 11795560 / Vecchio numero di materiale: 52918002EU

| Struttura e versione | |
|--|-----------------------------|
| Costruzione | Carica frontale |
| Linea | Performance Plus |
| Frontale | Acciaio inossidabile |
| Carico massimo con un rapporto di 1:25 | 13,0 |
| Carico massimo con un rapporto di 1:18 | 18,0 |
| Rapporto di carico | 325,00 |
| Sistema di asciugatura | Funzionamento a evacuazione |
| Apertura sportello [Ø] in mm | 520 |
| Angolo apertura sportello in gradi | 180 |
| Incernieratura sportello | sinistra |
| Incernieratura sportello modificabile | • |
| Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile | Si |
| Utilizzo | |
| Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione | • |
| Adatto per case di riposo e case di cura | • |
| Adatto per il Facility Management | • |
| Adatto per lavanderie a gettone | • |
| Adatto per condomini e pensionati | • |
| Adatto per la pulizia dei tessuti | • |
| Adatto per lavanderia e stireria | • |
| Adatto per vigili del fuoco e servizi di soccorso | • |
| Adatto per scuderie e stalle | • |
| Adatto per università, scuole e scuole materne | • |
| Adatto per l'ospedale | • |
| Adatto per le associazioni sportive | • |
| Adatto per centri estetici, palestre e fitness | • |
| Adatto per studi medici e dentistici | • |
| Per l'industria petrolchimica | • |
| Per l'industria alimentare | • |
| Per parchi divertimento e strutture ricettive | • |
| Per strutture statali/sociali | • |
| Dati prestazioni | |
| Potenza max evaporazione in l/ora | 18,50 |
| Consumo energetico specifico in kWh/kg | 0,52 |
| Durata programma in min. | 23 |
| Durata in cicli di asciugatura | 40000 |
| Comandi | |
| Tipo di comandi | M Touch Pro |
| Impostazione programma | Programmabile |
| Gestione programma | Comando a umidità residua |
| Preselez. max. tempo di avvio in h | 24 |
| Indicazione durata residua | • |
| Indicazione svolgimento programma | • |
| Lingue del display impostabili | • |
| Allacciamento elettrico standard | |
| Tipo di riscaldamento | Elettrico |
| Allacciamento elettrico | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Potenza elettrica di riscaldamento in kW | 18,00 |

PDR 918 [EL]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



Codice EAN: 4002516443308 / Numero di materiale: 11795560 / Vecchio numero di materiale: 52918002EU

| | |
|---|--------------------|
| Potenza assorbita in kW | 18,60 |
| Protezione in A | 35 |
| Misure e peso dell'asciugatrice | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 1400 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 906 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 1035 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 1526 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 1090 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 1125 |
| Peso netto in kg | 173,5 |
| Peso lordo in kg | 187 |
| Carico massimo sul pavimento in N/m ² | 1967 |
| Valori delle emissioni | |
| Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h | 4,50 |
| Dotazione | |
| Inversione rotazione intelligente del cestello | • |
| Guida assiale dell'aria | • |
| Filtro lanugine di grande superficie | • |
| PerfectDry | • |
| Alette Softlift | • |
| AirRecycling Flex | • |
| Alloggiamento modulo di comunicazione | • |
| Interruttore arresto di emergenza | • |
| Accessori indipendenti dall'apparecchio | • |
| Possibilità di allacciamento | |
| Sistema di cassa (opzionale) | • |
| Interfaccia ottica per l'accesso al servizio | • |
| Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale) | • |
| WLAN essiccatoio | • |
| Box Connector | • |
| Modulo LAN (opzionale) | • |
| Capacità | |
| Maschere protettive [numero] | 12 |
| Tute [numero] | 2 |
| Giubbotti [numero] | 3 |
| Piumoni sintetici [numero] | 1 |
| Cuscini sintetici [numero] | 3 |
| Piumoni [numero] | 1 |
| Cuscini [numero] | 3 |
| Strofinacci, 22 g [numero] | 295 |
| Mop, cotone, 40 cm [numero] | 68 |
| Mop, cotone, 50 cm [numero] | 59 |
| Mop, microfibra, 40 cm [numero] | 108 |
| Mop, microfibra, 50 cm [numero] | 76 |
| Coperte estive per cavalli [numero] | 3 |
| Norme, marcature, certificazioni | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |

PDR 918 [EL]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico
con comandi M Touch Pro programmabili per la massima flessibilità.



Codice EAN: 4002516443308 / Numero di materiale: 11795560 /
Vecchio numero di materiale: 52918002EU

Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0

WEEE

UKCA

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE

•

•

•

•