

PDR 528 ROP [EL]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico
con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



- Volume cesto 500.00 l, capacità di carico 20.0 kg – 28.0 kg
- Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- Massima efficienza energetica grazie ad Air Recycling
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516443537 / Numero di materiale: 11795780 /
Vecchio numero di materiale: 52528005EU

Struttura e versione	
Costruzione	Lavatrice a carica frontale
Linea	Performance
Frontale	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico massimo con un rapporto di 1:25	20,0
Carico massimo con un rapporto di 1:18	28,0
Rapporto di carico	500,00
Sistema di asciugatura	Aria di sfianto
Apertura sportello [Ø] in mm	520
Angolo apertura sportello in gradi	180
Incernieratura sportello	a sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Utilizzo	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	•
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per gli artigiani	•
Adatto per università, scuole e scuole materne	•
Adatto per l'ospedale	•
Adatto per il campeggio	•
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	•
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	•
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in l/ora	25,8
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,49
Durata programma in min.	25
Durata in cicli di asciugatura	40000
Comandi	
Tipo di comandi	Benchmark M Select
Impostazione programma	Impostazione di parametri definiti
Gestione programma	Sulla base dell'umidità residua
Preselez. max. tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Pannello con simboli chiari	•
Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico

PDR 528 ROP [EL]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico
con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.



Codice EAN: 4002516443537 / Numero di materiale: 11795780 /

Vecchio numero di materiale: 52528005EU

Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	27,00
Potenza assorbita in kW	28,20
Protezione in A	50

Variente tensione possibile 1

Allacciamento elettrico	3N AC 400V 60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	27,00
Potenza assorbita in kW	28,20
Protezione in A	50

Misure e peso dell'asciugatrice

Misura esterna, altezza netta in mm	1640
Misura esterna, larghezza netta in mm	1206
Misura esterna, profondità netta in mm	1019
Misura esterna, altezza lorda in mm	1766
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1390
Misura esterna, profondità lorda in mm	1108
Peso netto in kg	243,3
Peso lordo in kg	258
Carico sul pavimento massimo in N	2799

Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro	60 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	3,30

Dotazione

Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro lanugine di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
AirRecycling	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	•
Interruttore arresto di emergenza	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•

Possibilità di allacciamento

Sistema di cassa (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)	•
WLAN	•
Box Connector	•
Modulo LAN (opzionale)	•

Norme, marcature, certificazioni

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•