

WED035 WCS 8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

cestello a nido d'ape 1-8 kg, Pre-stiratura per biancheria trattata in modo delicato.



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmia energia nella migliore classe di efficienza energetica A
- Con la pre-stiratura riduci le pieghe e risparmi fino al 50 % di tempo e fatica#
- Esclusiva gamma CapDosing per diverse macchie e tessuti
- Il cestello a nido d'ape garantisce biancheria sempre in perfette condizioni.



Codice EAN: 4002516466895 / Numero di materiale: 11811230 /  
Vecchio numero di materiale: 11ED03511

<b>Struttura</b>	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
<b>Tipologia</b>	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
<b>Centrifuga</b>	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
<b>Design</b>	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Grigio grafite Pearl Finish
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	obliquo
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor bianco, 7 seg.
<b>Efficacia di pulizia</b>	
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
<b>Trattamento delicato biancheria</b>	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
<b>Comfort d'uso</b>	
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	47
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	47
Classe di efficienza in centrifugazione	B
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	72
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•

WED035 WCS 8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

cestello a nido d'ape 1-8 kg, Pre-stiratura per biancheria trattata in modo delicato.



Codice EAN: 4002516466895 / Numero di materiale: 11811230 /

Vecchio numero di materiale: 11ED03511

Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
<b>Opzioni lavaggio</b>	
Breve	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema antiaggancio	Watercontrol-System
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
<b>Dati tecnici</b>	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Peso in kg	80
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2

WED035 WCS 8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

cestello a nido d'ape 1-8 kg, Pre-stiratura per biancheria trattata in modo delicato.



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm