

WCH870 WCS PWash&TDos&8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 8 kg | 1.400 giri/min | Auto Dosing | QuickPowerWash | Igiene contro i virus



- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti
- Lavaggio rapido ed economico anche di singoli capi: SingleWash
- Comando app completo della tua lavatrice con Miele@home*
- Display e pratici comandi sensibili al tatto: ComfortSensor

* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.



Codice EAN: 4002516459309 / Numero di materiale: 11812120 /
Vecchio numero di materiale: 11CH87011

Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
Tipologia	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Grigio grafite Pearl Finish
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	obliquo
Comandi	Selettore
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga
Efficacia di pulizia	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Opzione Macchie	•
Igiene testata contro virus	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	•
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	47
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	47
Classe di efficienza in centrifugazione	B
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	67
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,40
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,80

WCH870 WCS PWash&TDos&8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 8 kg | 1.400 giri/min | Auto Dosing | QuickPowerWash | Igiene contro i virus



Codice EAN: 4002516459309 / Numero di materiale: 11812120 /
Vecchio numero di materiale: 11CH87011

EcoFeedback	•
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Seta (a mano)	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Trapunte & Piumini	•
Cuscini	•
Piumoni	•
Tende	•
Igiene cotone	•
Pulizia macchina	•
Biancheria nuova	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Opzioni lavaggio	
SingleWash	•
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Silence	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
AllergoWash	•
Qualità	
Contrappesi in ghisa grigia	•
Sicurezza	
Sistema antiallagamento	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850

WCH870 WCS PWash&TDos&8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

A | 8 kg | 1.400 giri/min | Auto Dosing | QuickPowerWash | Igiene contro i virus



Codice EAN: 4002516459309 / Numero di materiale: 11812120 /

Vecchio numero di materiale: 11CH87011

Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	94
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2
Accessori in dotazione	
3 capsule	•
UltraPhase 1+2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•
Lingue del display disponibili	

Lingue disponibili a display mediante Multilingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά