

WEH875 WCS PWash&TDos&8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

Con TwinDos e Single Wash per cicli a risparmio di energia e tempo.



- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti
- Lavaggio rapido ed economico anche di singoli capi: SingleWash
- Miele@home – connessione intelligente per più possibilità*
- Display e pratici comandi sensibili al tatto: ComfortSensor

* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.



Codice EAN: 4002516459316 / Numero di materiale: 11812190 /
Vecchio numero di materiale: 11EH8755I

Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
Tipologia	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	obliquo
Comandi	Selettore
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga
Efficacia di pulizia	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Opzione Macchie	•
Igiene testata contro virus	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	•
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	47
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	47
Classe di efficienza in centrifugazione	B
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	67
Durata del programma "ECO 40–60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,40
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	0,80

WEH875 WCS PWash&TDos&8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

Con TwinDos e Single Wash per cicli a risparmio di energia e tempo.



Codice EAN: 4002516459316 / Numero di materiale: 11812190 /
Vecchio numero di materiale: 11EH8755I

EcoFeedback	•
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C	•
Automatismo quantità	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Seta (a mano)	•
Lana (a mano)	•
Express 20'	•
Capi scuri/Jeans	•
Capi Outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Trapunte & Piumini	•
Cuscini	•
Piumoni	•
Tende	•
Igiene cotone	•
Pulizia macchina	•
Biancheria nuova	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Opzioni lavaggio	
SingleWash	•
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Silence	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore	•
Segnale acustico	•
AllergoWash	•
Qualità	
Contrappesi in ghisa grigia	•
Sicurezza	
Sistema antiallagamento	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Blocco codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850

WEH875 WCS PWash&TDos&8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:

Con TwinDos e Single Wash per cicli a risparmio di energia e tempo.



Codice EAN: 4002516459316 / Numero di materiale: 11812190 /

Vecchio numero di materiale: 11EH8755I

Misure in mm (profondità)	636
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Peso in kg	95
Assorbimento complessivo in kW	2,10-2,40
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
3 capsule	•
UltraPhase 1+2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•
Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština


WEH875 WCS PWash&TDos&8kg

Lavatrice W1 a carica frontale:


Con TwinDos e Single Wash per cicli a risparmio di energia e tempo.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm